

- Voor handmatig gebruik van D6...-vlinderkleppen.



De afbeelding kan van het product afwijken

## Typenoverzicht

| Soort     | DN        |
|-----------|-----------|
| ZD6N-S100 | 25...100  |
| ZD6N-S150 | 125...300 |
| ZD6N-S350 | 350       |
| ZD6N-S400 | 400       |
| ZD6N-S450 | 450       |
| ZD6N-S500 | 500       |
| ZD6N-S600 | 600       |
| ZD6N-S700 | 700       |

## Technische gegevens

|                      |           |                |
|----------------------|-----------|----------------|
| Functionele gegevens | Onderhoud | onderhoudsvrij |
|----------------------|-----------|----------------|

## Productkenmerken

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Toepassing | niet geschikt voor buitentoepassingen. |
|------------|----------------------------------------|

## Installatierichtlijnen

### Motorisering

|                                  | DN        | D650N(L) | D665N(L) | D680N(L) | D6100N(L) | D6125N(L) | D6150N(L) | D6100W(L) | D6125W(L) | D6150W(L) | D6200W(L) | D6250W(L) | D6300W(L) | D6350N(L)/B(L) | D6450N(L)/B(L) | D6500N(L)/B(L) | D6600N(L)/B(L) |
|----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A) Standaard aandrijvingen       |           |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                |                |                |                |
| B) Bedrijfsveilige aandrijvingen |           |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                |                |                |                |
| C) Adapter                       |           |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                |                |                |                |
| ZD6N-S100                        | 25...100  | x        | x        | x        | x         |           |           | x         |           |           |           |           |           |                |                |                |                |
| ZD6N-S150                        | 125...300 |          |          |          |           | x         | x         |           | x         | x         | x         | x         |           |                |                |                |                |
| ZD6N-S350                        | 350       |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           | x         |                |                |                |                |
| ZD6N-S400                        | 400       |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           | x              |                |                |                |
| ZD6N-S450                        | 450       |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                | x              |                |                |
| ZD6N-S500                        | 500       |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                |                | x              |                |
| ZD6N-S600                        | 600       |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                |                |                | x              |

## Afmetingen

| Type             | A<br>[mm] | A1<br>[mm] | A2<br>[mm] | L<br>[mm] | S<br>[mm] | øF<br>[mm] | SpR<br>[mm]       | F<br>[mm] | <br>kg |
|------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZD6N-S100</b> | 164.5     | 76         | 170        | 71        | 107       | 146        | 24:1 F05, 14 x 14 |           | 4.6                                                                                       |
| <b>ZD6N-S150</b> | 164.5     | 76         | 170        | 71        | 107       | 146        | 24:1 F07, 17 x 17 |           | 4.6                                                                                       |
| <b>ZD6N-S350</b> | 228       | 113        | 301.5      | 82        | 160       | 285        | 50:1 F10, 22 x 22 |           | 11.8                                                                                      |
| <b>ZD6N-S400</b> | 260       | 155        | 439.5      | 98        | 254       | 385        | 80:1 F14, 36 x 36 |           | 16.5                                                                                      |
| <b>ZD6N-S450</b> | 260       | 155        | 439.5      | 98        | 254       | 385        | 80:1 F14, 36 x 36 |           | 21.8                                                                                      |
| <b>ZD6N-S500</b> | 280       | 110        | 390        | 124       | 220       | 285        | 560:1F14, 36 x 36 |           | 34.5                                                                                      |
| <b>ZD6N-S600</b> | 306       | 136        | 442        | 129       | 272       | 385        | 560:1F16, 36 x 36 |           | 49                                                                                        |