

Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad

- buitendraad R naar binnendraad Rp
- incl. afdichtringen



De afbeelding kan van het product afwijken

### Typenoverzicht

| Soort  | DN | Rp<br>["] | R<br>["] | Geschikt voor                         | Gewicht |
|--------|----|-----------|----------|---------------------------------------|---------|
| ZR2315 | 15 | 1/2       | 1/2      | R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN 15 | 0.10 kg |
| ZR2320 | 20 | 3/4       | 3/4      | R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN 20 | 0.16 kg |
| ZR2325 | 25 | 1         | 1        | R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN 25 | 0.30 kg |
| ZR2332 | 32 | 1 1/4     | 1 1/4    | R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN 32 | 0.40 kg |
| ZR2340 | 40 | 1 1/2     | 1 1/2    | R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN 40 | 0.74 kg |
| ZR2350 | 50 | 2         | 2        | R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN 50 | 1.4 kg  |

### Technische gegevens

|                      |                      |                                           |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Functionele gegevens | Medium               | Water, water met glycol tot max. 50% vol. |
|                      | Mediumtemperatuur    | -10...120°C [14...248°F]                  |
| Materialen           | Gebruikte materialen | Vernikkeld messing                        |

### Veiligheidsaanwijzingen




- Dit toebehoren is ontworpen voor gebruik in stationaire verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties en mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied, met name in vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen.
- Alleen erkende specialisten mogen de installatie uitvoeren. Tijdens de installatie moeten alle toepasselijke wettelijke of institutionele installatievoorschriften worden nageleefd.
- Het toebehoren mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.

### Algemene opmerkingen

- Leveringsnota's** In de levering van de ZR23...: 1 inschroefstuk (Rp-schroefdraad), 1 wartelmoer, 1 inlegement (R-schroefdraad), 1 O-ring.

## Afmetingen

Maatschetsen



| Type   | DN | Rp<br>["] | R<br>["] | L<br>[mm] | A<br>[mm] | B<br>[mm] |  kg |
|--------|----|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ZR2315 | 15 | 1/2       | 1/2      | 49        | 25        | 30        | 0.12                                                                                   |
| ZR2320 | 20 | 3/4       | 3/4      | 57        | 31        | 37        | 0.16                                                                                   |
| ZR2325 | 25 | 1         | 1        | 66        | 38        | 46        | 0.30                                                                                   |
| ZR2332 | 32 | 1 1/4     | 1 1/4    | 71        | 48        | 52        | 0.40                                                                                   |
| ZR2340 | 40 | 1 1/2     | 1 1/2    | 78        | 55        | 64        | 0.66                                                                                   |
| ZR2350 | 50 | 2         | 2        | 89        | 65        | 81        | 1.10                                                                                   |