


Pijpkoppeling voor kogelkraan met buitendraad

- binnendraad Rp naar binnendraad G
- incl. vlakke afdichting



Typenoverzicht

Soort	DN	Rp ["]	G ["]	Geschikt voor	Gewicht
ZR4515Q	15	1/2	3/4	C415Q-.. / C515Q-..	0.10 kg
ZR4520Q	20	3/4	3/4	C420Q-.. / C520Q-..	0.18 kg

Technische gegevens

Materialen	Gebruikte materialen	Vernikkeld messing
------------	----------------------	--------------------

Veiligheidsaanwijzingen



- Dit hulptoestel is ontworpen voor gebruik in stationaire verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties en mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied, met name in vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen.
- Alleen bevoegde specialisten mogen de installatie uitvoeren. Alle relevante wettelijke of institutionele installatievoorschriften moeten worden nageleefd tijdens de installatie.
- Het hulptoestel mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.

Algemene opmerkingen

Leveringsnota's	In de leveringsomvang: wartelmoer (G-schroefdraad), inlegelament (RP-schroefdraad), pakking (IT)
-----------------	--

Afmetingen

Maatschetsen

