

Pijpkoppeling voor kogelkraan met buitendraad

- binnendraad Rp naar binnendraad G
- incl. vlakke afdichting


Typenoverzicht

Soort	DN	Rp [""]	G [""]	B [mm]	Geschikt voor	Gewicht
ZR4510	10	3/8	3/4	24	R4.. / R5.. DN 10	0.070 kg
ZR4515	15	1/2	1	27	R4.. / R5.. DN 15	0.10 kg
ZR4520	20	3/4	1 1/4	31	R4.. / R5.. DN 20	0.18 kg
ZR4525	25	1	1 1/2	35	R4.. / R5.. DN 25	0.28 kg
ZR4532	32	1 1/4	2	40	R4.. / R5.. DN 32	0.38 kg
ZR4540	40	1 1/2	2 1/4	42	R4.. / R5.. DN 40	0.45 kg
ZR4550	50	2	2 3/4	44	R4.. / R5.. DN 50	0.69 kg

Technische gegevens

Materialen	Gebruikte materialen	Vernikkeld messing
-------------------	----------------------	--------------------

Veiligheidsaanwijzingen


- Dit hulptoestel is ontworpen voor gebruik in stationaire verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties en mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied, met name in vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen.
- Alleen bevoegde specialisten mogen de installatie uitvoeren. Alle relevante wettelijke of institutionele installatievoorschriften moeten worden nageleefd tijdens de installatie.
- Het hulptoestel mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.

Algemene opmerkingen

Leveringsnota's	In de leveringsomvang: wartelmoer (G-schroefdraad), inlegement (RP-schroefdraad), pakking (IT)
------------------------	--

Afmetingen

Maatschetsen

