


Obudowa do rozdzielacza Belimo Energy



Zdjęcie może odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu

Przegląd typów

Typ	Strefy	Masa
Z-EM-C600	2..5	12 kg
Z-EM-C750	2..7	14 kg
Z-EM-C900	2..11	17 kg
Z-EM-C1050	2..12	20 kg
Z-EM-C1200	2..12	21 kg

Dane techniczne

Materiały	Zastosowane materiały	Błacha stalowa ocynkowana
	Wykończenie korpusu	Farba proszkowa (biała RAL 9016)


Uwagi dotyczące bezpieczeństwa



- Te akcesoria są przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno ich stosować dziedzinach innych niż wymienione w dokumentacji, w szczególności nie mogą być stosowane w samolotach ani innych środkach transportu powietrznego.
- Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów dotyczących instalowania i montażu.
- Akcesoriów nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Wymiary

Rysunki wymiarowe



Typ	L [mm]	L1 [mm]	L2 ["]
Z-EM-C600	598	534	526
Z-EM-C750	748	684	676
Z-EM-C900	898	834	826
Z-EM-C1050	1048	984	976
Z-EM-C1200	1198	1134	1126