



2 anos garantia

## Dados técnicos

Dados de segurança	Grau de proteção IEC/EN	IP50
Listagem de agências	CE, EN55024, EN55032, EN62368-, FCC 47 CFR Parte 15, IEC62668-1, UL	
Temperatura ambiente	32...104 [0...40°C]	
Temperatura de armazenagem	32...140°F [0...60°C]	
Umidade do ambiente	Máx. 90% RH, sem condensação	
Peso	Peso	0.20 kg
Materiais	Material da caixa de proteção	Alumínio

## Características do produto

- Aplicação** Esta unidade Edge realiza a análise dos dados da Energy Valve capturados em uma rede BACnet MSTP ou BACnet IP, oferecendo um resumo da operação, curvas de potência e gráficos de operação, cálculos de economia de energia e otimização contínua do diferencial de temperatura.
- Operação** Este dispositivo realiza análise de dados, parametrização e monitoramento das válvulas de energia Belimo em uma rede BACnet MSTP ou BACnet IP.