

5 anos garantia

Dados técnicos



Dados funcionais	Faixa de temperatura do fluido (água)	Consultar as especificações de Válvula do fabricante
	Posição de montagem	360°
	Applicable valve size	4...5" [100...125]
Materiais	Hardware	zinc plated steel
	Spindle	aço inoxidável
	Quadro, placa, base	stainless steel
	Acoplamento	stainless steel
Suitable actuators	Sem mola	(2*GMB(X))
	Mola	(2*AFB(X))
	Função de segurança elétrica	(2*GKB(X))
Para referência de pressão de fechamento, selecione Pro ou atualize a documentação técnica.		

Características do produto

Padrão / Configuração	O atuador é vendido separadamente da articulação. Isso permite que os usuários selecionem qualquer atuador com o sinal de controle desejado. Como a linkage utiliza atuadores padrão do lado do ar, eles podem ser adquiridos a qualquer momento e montados em campo.
Aplicação	O kit de retromontagem UFLK / UBLK foi projetado para ser facilmente conectado à almofada de montagem da válvula em válvulas borboleta concorrentes selecionadas que utilizam atuadores Belimo. Este kit ajudará a restaurar o serviço sem remover a válvula, economizando tempo de inatividade. O kit de retromontagem está disponível em várias configurações para uso com válvulas de 2 e 3 vias, utilizando atuação simples ou dupla, quando aplicável.
Operação	O kit UFLK / UBLK e os atuadores montados são capazes de girar 95 ° nas direções CW e CCW. Isso permite que o disco / bola abra ou feche totalmente. Quando as necessidades direcionais variam, os atuadores podem ser acionados ou o interruptor direcional girado para uma nova rotação. Consulte os guias de fiação do atuador na fiação mestre / escravo para atuadores de montagem dupla.

Dimensões

2*AFB, 2*AFX



2*AFB, 2*AFX

CMS/WEB

11.5" [293]



Descrição do URL

16.1" [410]

C

4,5" [114]

2*GKB, 2*GKX, 2*GMB, 2*GMX



2*GKB, 2*GKX, 2*GMB, 2*GMX

A

11.5" [293]

B

16.1" [410]

C

4,5" [114]