




5 anos garantia



Dados técnicos

Dados funcionais	Faixa de temperatura do fluido (água)	Consultar as especificações de Válvula do fabricante
Posição de montagem		configuration specific (X10-X35)
Applicable valve size		2...3" [50...80]
Materiais		
Hardware		zinc plated steel
Spindle		aço inoxidável
Quadro, placa, base		stainless steel
Acoplamento		stainless steel
Suitable actuators		
Sem mola		(2*GMB(X))
Mola		(2*AFB(X))
Função de segurança elétrica		(2*GKB(X))


Para referência de pressão de fechamento, selecione Pro ou atualize a documentação técnica.

Características do produto

Padrão / Configuração	O atuador é vendido separadamente da articulação. Isso permite que os usuários selecionem qualquer atuador com o sinal de controle desejado. Como a linkage utiliza atuadores padrão do lado do ar, eles podem ser adquiridos a qualquer momento e montados em campo.
Aplicação	O kit de modernização da UFLK foi projetado para ser facilmente conectado à base de montagem de válvulas em válvulas concorrentes de três vias selecionadas que utilizam atuadores Belimo. Este kit ajudará a restaurar o serviço sem remover a válvula, economizando tempo de inatividade. O kit de modernização da UFLK está disponível em várias configurações para uso com válvulas de 2 e 3 vias, utilizando atuação simples ou dupla.
Operação	O kit UFLK e os atuadores montados são capazes de girar 95 ° nas direções CW e CCW. Isso permite que o disco abra ou feche completamente. Quando as necessidades direcionais variam, os atuadores podem ser acionados ou o interruptor direcional girado para uma nova rotação. Consulte os guias de fiação do atuador na fiação mestre / escravo para atuadores de montagem dupla.

Dimensões


2*GKB, 2*GKX, 2*GMB, 2*GMX



2*GKB, 2*GKX, 2*GMB, 2*GMX

CMS/WEB	Descrição do URL	C
7.0" [178]	22.7" [577]	16,3" [415]


2*GKB, 2*GKX, 2*GMB, 2*GMX



2*GKB, 2*GKX, 2*GMB, 2*GMX

A	B	C
7.0" [178]	22.7" [577]	16,3" [415]

2*AF



2*AF

A	B	C
7.0" [178]	22.7" [577]	16,3" [415]