

Blindfläns PN 16 för sätesventil för konvertering till 2-portsventil

• inkl. packning



### Typöversikt

Typ	DN	Antal bulthål	Passande för	Vikt
ZH715	15	4	H711N...H715N	1.2 kg
ZH720	20	4	H720N	1.5 kg
ZH725	25	4	H725N	1.7 kg
ZH732	32	4	H732N	2.4 kg
ZH740	40	4	H740N	2.7 kg
ZH750	50	4	H750N	3.6 kg
ZH765	65	4	H764N/H765N	4.2 kg
ZH780	80	8	H779N/H780N	5.6 kg
ZH7100	100	8	H7100N	7.0 kg
ZH7125	125	8	H7125N	9.1 kg
ZH7150	150	8	H7150N	13 kg

### Tekniska data

Material Fläns Stålmålad RAL5002

### Säkerhetsanvisningar




- Den här tillbehöret utformats för användning i stationära uppvärmnings-, ventilations- och luftbehandlingsystem och får inte användas utanför det specificerade applikationsområdet, speciellt i flygplan eller andra luftburna transportmedel.
- Endast behöriga specialister får genomföra installationen. Alla applicerbara juridiska eller institutionella installationsföreskrifter måste följas under installation.
- Tillbehöret får inte kasseras som hushållsavfall. Alla lokalt giltiga regler och krav måste observeras.

### Allmänna anteckningar

Leveransanteckningar I ZH7..-leveransinnehållet: tom fläns, Sk-skrivar med mutter, packning

### Dimensioner

#### Mått ritningar



Typ	C [mm]	d [mm]	K [mm]	D [mm]
ZH715	14	4 x 14	65	95
ZH720	16	4 x 14	75	105

Typ	C [mm]	d [mm]	K [mm]	D [mm]
ZH725	16	4 x 14	85	115
ZH732	16	4 x 18	100	140
ZH740	16	4 x 18	110	150
ZH750	18	4 x 18	125	165
ZH765	18	4 x 18	145	185
ZH780	20	8 x 18	160	200
ZH7100	20	8 x 18	180	220
ZH7125	22	8 x 18	210	250
ZH7150	22	8 x 22	240	285