

Rörkoppling för kulventil med utvändig gänga

- invändig gänga Rp till invändig gänga G
- inkl. packning


Typöversikt

Typ	DN	Rp [""]	G [""]	B [mm]	Passande för	Vikt
ZR4510	10	3/8	3/4	24	R4.. / R5.. DN 10	0.070 kg
ZR4515	15	1/2	1	27	R4.. / R5.. DN 15	0.10 kg
ZR4520	20	3/4	1 1/4	31	R4.. / R5.. DN 20	0.18 kg
ZR4525	25	1	1 1/2	35	R4.. / R5.. DN 25	0.28 kg
ZR4532	32	1 1/4	2	40	R4.. / R5.. DN 32	0.38 kg
ZR4540	40	1 1/2	2 1/4	42	R4.. / R5.. DN 40	0.45 kg
ZR4550	50	2	2 3/4	44	R4.. / R5.. DN 50	0.69 kg

Tekniska data

Material Använda material Förnicklad mässing

Säkerhetsanvisningar


- Den här tillbehöret utformats för användning i stationära uppvärmnings-, ventilations- och luftbehandlingssystem och får inte användas utanför det specificerade applikationsområdet, speciellt i flygplan eller andra luftburna transportmedel.
- Endast behöriga specialister får genomföra installationen. Alla applicerbara juridiska eller institutionella installationsföreskrifter måste följas under installation.
- Tillbehöret får inte kasseras som hushållsavfall. Alla lokalt giltiga regler och krav måste observeras.

Allmänna anteckningar

Leveransanteckningar I leveransinnehållet: föreningsmutter (G-gänga), insats (RP-gänga), packning (IT)

Dimensioner

Måttritningar

