


Boru bağlantı elemanı dıştan dişli küresel vana için

- içten dişli G - içten dişli Rp
- conta dahil



Resim üründen farklı olabilir

Tip Genel Bilgileri

Tip	DN	G ["]	Rp ["]	B [mm]	Şunlarla uyumludur:	Ağırlık
ZR4510	10	3/4	3/8	24	R4.. / R5.. DN 10	0.060 kg
ZR4515	15	1	1/2	27	R4.. / R5.. DN 15	0.10 kg
ZR4520	20	1 1/4	3/4	31	R4.. / R5.. DN 20	0.18 kg
ZR4525	25	1 1/2	1	35	R4.. / R5.. DN 25	0.28 kg
ZR4532	32	2	1 1/4	40	R4.. / R5.. DN 32	0.38 kg
ZR4540	40	2 1/4	1 1/2	42	R4.. / R5.. DN 40	0.45 kg
ZR4550	50	2 3/4	2	44	R4.. / R5.. DN 50	0.69 kg

Teknik veriler

Malzemeler	Kullanılan malzemeler	Nikel kaplanmış piring
------------	-----------------------	------------------------

Güvenlik notları



- Bu aksesuar sabit ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerinde kullanmak üzere tasarlanmıştır ve belirtilen uygulama alanı dışında, özellikle uçaklarda ve diğer hava taşıtlarında kullanılmamalıdır.
- Montaj işlemleri yalnızca yetkili uzmanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Montaj sırasında ilgili tüm yönetmeliklere uyulmalıdır.
- Aksesuar evsel atık olarak atılmamalıdır. Yerel yönetmeliklere uyulmalıdır.

Genel notlar

Teslimat notları Paket içeriği: rakor somunu (G dişli), insert (RP dişli), conta

Boyutlar

Boyut çizimleri

