


风阀执行器，用于楼宇设备装置中的风阀控制

- 风阀尺寸最大约 1 m²
- 运行扭矩 5 Nm
- 额定电压 AC 100...240 V
- 控制方式 开关型, 三态
- 带接线端子



图片可能与实际产品不同

技术参数		
电气参数	额定电压	AC 100...240 V
	额定电压频率	50/60 Hz
	额定电压范围	AC 85...265 V
	运行功耗	1.5 W
	保持功耗	0.5 W
	变压器容量	3.5 VA
	连接方式	接线端子 4 mm² (ø4...10 mm电缆, 3线)
	并联运行	可以 (注意功耗)
功能参数	运行扭矩	5 Nm
	运行方向	可用开关选择 0 (逆时针旋转) / 1 (顺时针旋转)
	手动操作	按下手动操作钮, 执行器齿轮机构解锁
	旋转角度	最大 95°
	旋转角度说明	可通过机械限位在两端进行调节
	电机运行时间	150 s / 90°
	噪音等级 (电机)	35 dB(A)
	机械接口	通用轴夹持器 6...20 mm
	位置指示	机械式, 可插拔
安全参数	防触电保护等级IEC/EN	II, 加强绝缘
	防护等级UL	II, 加强绝缘
	电气防护等级IEC/EN	IP54
	NEMA/UL 防护等级	NEMA 2
	外壳	UL Enclosure Type 2
	EMC	CE 遵循 2014/30/EU
	低电压指令	CE 遵循 2014/35/EU
	IEC/EN认证	IEC/EN 60730-1 和 IEC/EN 60730-2-14
	UL 认证	cULus 遵循 UL60730-1A, UL60730-2-14 和 CAN/CSA E60730-1 执行器上是否印有UL标识取决于组装线所在地, 但任何情况下执行器均符合UL标准。
	卫生检验	遵循VDI 6022 第1部分 / SWKI VA 104-01, 可清洁、可消毒、低排放
	运行方式	类型 1
	额定冲击电压 — 供电/控制	2.5 kV
	污染等级	3
	环境湿度	最大 95% 相对湿度, 无结露

安全参数	环境温度	-30...50°C [-22...122°F]
	存储温度	-40...80°C [-40...176°F]
	维护	免维护
重量	重量	0.35 kg

安全注意事项



- 该设备是专为供热、通风及空调行业所设计。不得用于指定范围以外的应用,特别是在飞机及其他同类的航空运输设备应用。
- 户外应用:只能在没有(海)水、雪、冰、阳光或腐蚀性气体直接干扰执行器的情况下,并确保环境条件在任何时候都保持在数据表规定的阈值内。
- 注意:电源电压!
- 只有经授权的专业人员才能进行安装。并需在安装过程中遵循所有适用的法律或主管机构的安装规定。
- 本设备只得在制造商工厂被打开。本设备不包含任何用户可以自行更换或维修的部件。
- 当计算所需扭矩时,必须将风阀制造商提供的横截面,设计,安装地点及气流条件考虑在内。
- 此设备含有电子元件,不得作为普通家庭垃圾处理,必须按照所在地的相关法令法规处理。

产品特点

- 安装简单** 直接将风阀轴与通用型夹持器连接,然后装上防转动机械件,防止执行器本体发生转动。
- 手动操作** 可通过按钮进行手动操作(按下按钮时,齿轮解锁或维持锁定)。
- 旋转角度可调节** 旋转角度可通过机械限位调整。
- 性能高度可靠** 执行器具有全行程电子过载保护功能,无需用限位开关,运行至终点自行停止。

配件


电气配件	描述	型号
	辅助开关 1x SPDT 选配	S1A
	辅助开关 2x SPDT 选配	S2A
	反馈电位计 140 Ω 选配	P140A
	反馈电位计 1 kΩ 选配	P1000A
	反馈电位计 10 kΩ 选配	P10000A
机械配件	描述	型号
	延长轴 170 mm ø10 mm 用于风阀轴 ø6...16 mm	AV6-20
	单面夹持器,夹持范围ø6...20 mm,多件包装 20 件/包	K-ELA
	单面夹持器,夹持范围ø6...10 mm,多件包装 20 件/包	K-ELA10
	单面夹持器,夹持范围ø6...13 mm,多件包装 20 件/包	K-ELA13
	单面夹持器,夹持范围ø6...16 mm,多件包装 20 件/包	K-ELA16
	防转动安装条 180 mm,多件包装 20 件/包	Z-ARS180
	方轴插件 8x8 mm,多件包装 20 件/包	ZF8-LMA
	方轴插件 10x10 mm,多件包装 20 件/包	ZF10-LMA
	方轴插件 12x12 mm,多件包装 20 件/包	ZF12-LMA
	方轴插件 8x8 mm,带旋转角度限位器和位置指示器,多件包装 20 件/包	ZFRL8-LMA
	方轴插件 10x10 mm,带旋转角度限位器和位置指示器,多件包装 20 件/包	ZFRL10-LMA
	方轴插件 12x12 mm,带旋转角度限位器和位置指示器,多件包装 20 件/包	ZFRL12-LMA
	位置指示器,多件包装 20 件/包	Z-PI

电气安装




注意:电源电压!
可并联多个执行器,但必须注意功耗。

AC 230 V, 开关型



AC 230 V, 三态型



1	2	3		
			stop	stop

尺寸规格

轴长

	最小 37
	-

夹持范围

6...20	≥6	≤20

