

风阀执行器，用于楼宇设备装置中的风阀控制

- 风阀尺寸最大约 1.5 m^2
- 运行扭矩 8 Nm
- 额定电压 AC 100...240 V
- 控制方式 开关型, 三态
- 电机运行时间 20 s



图片可能与实际产品不同

技术参数

电气参数	额定电压	AC 100...240 V
	额定电压频率	50/60 Hz
	额定电压范围	AC 85...265 V
	运行功耗	3 W
	保持功耗	1 W
	变压器容量	5.5 VA
	连接方式	电缆 1 m, 3x 0.75 mm ²
	并联运行	可以 (注意功耗)
功能参数	运行扭矩	8 Nm
	运行方向	可用开关选择 0 (逆时针旋转) / 1 (顺时针旋转)
	手动操作	按下手动操作钮, 执行器齿轮机构解锁
	旋转角度	最大 95°
	旋转角度说明	可通过机械限位在两端进行调节
	电机运行时间	20 s / 90°
	噪音等级 (电机)	55 dB(A)
	机械接口	通用轴夹持器, 可逆 10...20 mm
	位置指示	机械式, 可插拔
安全参数	防触电保护等级 IEC/EN	II, 加强绝缘
	防护等级 UL	II, 加强绝缘
	电气防护等级 IEC/EN	IP54
	NEMA/UL 防护等级	NEMA 2
	外壳	UL Enclosure Type 2
	EMC	CE 遵循 2014/30/EU
	低电压指令	CE 遵循 2014/35/EU
	IEC/EN 认证	IEC/EN 60730-1 和 IEC/EN 60730-2-14
	UL 认证	cULus 遵循 UL60730-1A, UL60730-2-14 和 CAN/CSA E60730-1 执行器上是否印有UL标识取决于组装线所在地, 但任何情况下执行器均符合UL标准。
	卫生检验	遵循VDI 6022 第1部分 / SWKI VA 104-01, 可清洁、可消毒、低排放
	运行方式	类型 1
	额定冲击电压 — 供电/控制	4 kV
	污染等级	3
	环境湿度	最大 95% 相对湿度, 无结露

安全参数	环境温度	-30...50°C [-22...122°F]
	存储温度	-40...80°C [-40...176°F]
	维护	免维护
重量	重量	0.87 kg

安全注意事项



- 该设备是专为供热、通风及空调行业所设计。不得用于指定范围以外的应用，特别是在飞机及其他同类的航空运输设备应用。
- 户外应用：只能在没有(海)水、雪、冰、阳光或腐蚀性气体直接干扰执行器的情况下，并且确保环境条件在任何时候都保持在数据表规定的阈值内。
- 注意：电源电压！
- 只有经授权的专业人员才能进行安装。并需在安装过程中遵循所有适用的法律或主管机构的安装规定。
- 本设备只得在制造商工厂被打开。本设备不包含任何用户可以自行更换或维修的部件。
- 不得将电缆从设备上移除。
- 当计算所需扭矩时，必须将风阀制造商提供的横截面，设计，安装地点及气流条件考虑在内。
- 此设备含有电子元件，不得作为普通家庭垃圾处理，必须按照所在地的相关法令法规处理。

产品特点

安装简单 直接将风阀轴与通用型夹持器连接，然后装上防转动机械件，防止执行器本体发生转动。

手动操作 可通过按钮进行手动操作(按下按钮时，齿轮解锁或维持锁定)。

旋转角度可调节 旋转角度可通过机械限位调整。

性能高度可靠 执行器具有全行程电子过载保护功能，无需限位开关，运行至终点自行停止。

配件

电气配件	描述	型号
辅助开关 1x SPDT 选配		S1A
辅助开关 2x SPDT 选配		S2A
反馈电位计 140 Ω 选配		P140A
反馈电位计 1 kΩ 选配		P1000A
反馈电位计 10 kΩ 选配		P10000A
机械配件	描述	型号
曲柄臂 用于标准轴夹持器(可逆)		AH-20
延长轴 240 mm Ø20 mm 用于风阀轴 Ø12...21 mm CrNi		AV12-25-I
延长轴 240 mm Ø20 mm 用于风阀轴 Ø8...22.7 mm		AV8-25
球形接头 适用于 KH8 风阀曲柄臂		KG8
球形接头 适用于 KH8/KH10 风阀曲柄臂		KG10A
风阀曲柄臂 插槽宽度 8.2 mm, 夹持范围 Ø10...18 mm		KH8
单面夹持器, 夹持范围 Ø8...26 mm, 多件包装 20 件/包		K-ENSA
防转动安装条 180 mm, 多件包装 20 件/包		Z-ARS180
方轴插件 10x10 mm, 多件包装 20 件/包		ZF10-NSA
方轴插件 12x12 mm, 多件包装 20 件/包		ZF12-NSA
方轴插件 15x15 mm, 多件包装 20 件/包		ZF15-NSA
方轴插件 16x16 mm, 多件包装 20 件/包		ZF16-NSA
位置指示器, 多件包装 20 件/包		Z-PI
单面夹持器, 夹持范围 8...26 mm, 有嵌入, 多件包装 20 件/包		K-ENMA
双面夹持器, 夹持范围 Ø8...20 mm		K-NA
方轴插件 8x8 mm, 多件包装 20 件/包		ZF8-NMA

配件

描述

型号

底板延伸件 用于 NM..A 至 NM..

Z-NMA

电气安装




注意:电源电压!

可并联多个执行器, 但必须注意功耗。



电缆颜色:

- 1 = 蓝色
2 = 棕色
3 = 白色

AC 230 V, 开关型





AC 230 V, 三态型





尺寸规格

轴长



夹持范围



使用由 CrNi (INOX) 制成的圆轴时: Ø12...20 mm

