管道连接件 适用于内螺纹型球阀

- **外螺纹R转内螺纹Rp**
- **包含密封环**

图片可能与实际产品不同

型号概述

型号	DN	Rp ["]	R. ["]	适用于	重量
ZR2315	15	1/2	1/2	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN 15	0.10 kg
ZR2320	20	3/4	3/4	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN 20	0.16 kg
ZR2325	25	1	1	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN 25	0.30 kg
ZR2332	32	1 1/4	1 1/4	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN 32	0.40 kg
ZR2340	40	1 1/2	1 1/2	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN 40	0.74 kg
ZR2350	50	2	2	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN 50	1.4 kg

技术参数

功能数据	介质	水、最大浓度为50%的乙二醇水溶液。
	介质温度	-10...120°C [14...248°F]
材质	使用的材料	镀镍黄铜

安全注意事项

- 该配件的设计用于固定式供暖、通风和空气调节系统，不得在指定应用领域外使用，特别是在飞机上或任何其他飞行交通工具中使用。
- 只有经授权的专业人员才能进行安装。并需在安装过程中遵循所有适用的法律或主管机构的安装规定。
- 配件不得作为家用垃圾处理。必须遵守所有当地有效的法规和要求。

一般注意事项

交货说明 ZR23..交货范围: 1个螺纹元件 (Rp 螺纹), 1个联管螺母, 1个嵌件(R 螺纹), 1个O形圈。

尺寸规格

尺寸图



Type	DN	Rp [“]	R [“]	L [mm]	A [mm]	B [mm]	kg
ZR2315	15	1/2	1/2	49	25	30	0.12
ZR2320	20	3/4	3/4	57	31	37	0.16
ZR2325	25	1	1	66	38	46	0.30
ZR2332	32	1 1/4	1 1/4	71	48	52	0.40
ZR2340	40	1 1/2	1 1/2	78	55	64	0.66
ZR2350	50	2	2	89	65	81	1.10