

阀杆加热器 用于球阀 DN15...50

- 适用于温度低至-10 °C



图片可能与实际产品不同

技术参数

电气参数	额定电压	AC/DC 24 V
	额定电压频率	50/60 Hz
	供暖功耗	20 W
	连接电源	电缆 1 m
功能参数	介质温度	-10...20°C [14...68°F]
安全参数	电气防护等级IEC/EN	IP20
	环境温度	-10...50°C [14...122°F]
	维护	免维护
重量	重量	0.04 kg
材质	使用的材料	硅酮

安全注意事项



- 该设备是专为供热、通风及空调行业所设计。不得用于指定范围以外的应用, 特别是在飞机及其他同类的航空运输设备应用。
- 只有经授权的专业人员才能进行安装。并需在安装过程中遵循所有适用的法律或主管机构的安装规定。
- 此设备含有电子元件, 不得作为普通家庭垃圾处理, 必须按照所在地的相关法令法规处理。

尺寸

型号	重量
ZR24-2	0.04 kg