

**EXT-KA-SE100**

## 通过集成显示屏设置 WiFi 网络


### 通过显示屏设置EXT-KA-SE100的WiFi网络：

1. WiFi设置：在EXT-KA-SE100显示屏上，导航到“设置”菜单并选择“WiFi”。
2. 选择WiFi网络：选择您要连接的WiFi网络的SSID并输入所选WiFi网络的密码。您可以手动输入IP地址、子网掩码和网关信息以进行手动连接。  
EXT-KA-SE100支持2.4GHz WiFi, 802.11b/g/n, 64/128 WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2。不支持内部PKI。
3. 确保“启用”按钮显示绿色。WiFi配置完成。

## 设置云账户

### 设置EXT-KA-SE100的云账户：

1. 在Belimo室内空气质量 (IAQ) 门户上创建云账户：
  - 访问 <https://belimo.kaiterra.com/login>
  - 点击页面底部的“Sign up here” (在此注册)。
  - 填写您的电子邮件地址并创建一个强密码 (必须含有大小写字母、数字和特殊符号)。
  - 确认密码。
  - 点击“Register” (注册)。
2. 激活云账户：
  - 检查您的电子邮件收件箱中的账户激活链接。
  - 点击链接激活您的账户。



Welcome back

Email: jane.doe@example.com


Password:

Remember me

[Login via SSO](#)

[Forgot password?](#)

Don't have an account? [Sign up here](#)



Create an account

Email: jane.doe@example.com

Password:

Confirm your password:

Please confirm you are not a robot:

This is a Kaiterra product sold by Belimo. By submitting this form, you agree to our [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#).

## 设置云账户

### 将传感器添加到云账户

#### 1. 登录云账户：

- 返回 <https://belimo.kaiterra.com/login>。
- 输入您的电子邮件地址和密码。
- 点击“Login”（登录）
- 登录成功后，如果您的界面是英文并希望切换到简体中文，您可以点击左下角红框处的图标（如图“A”），将会出现您的邮箱，点击邮箱。
- 然后进入‘偏好设置’标签，在语言选择中选择简体中文，并点击底部的保存偏好设置按钮。然后返回左侧的设备标签。

#### 2. 将EXT-KA-SE100添加到云账户：

- 点击页面右上角的“添加设备”。
- 设备名称：为传感器创建一个名称。
- 设备UDID：在传感器EXT-KA-SE100的显示屏上导航到“设置”，然后是“设备详情”，找到“唯一ID号”，将其填写在云账户的“设备UDID”。
- 点击“添加设备”，云账户添加设备完成。