



**Zertifiziert,  
wartungsfrei und  
zukunftssicher.**

## Die neue Generation motorisierter Trinkwasserventile

Mit der neuen Generation der Trinkwasserventile von Belimo werden zertifizierte 2-Weg-Kugelhähne mit kompakten Drehantrieben, mit oder ohne Notstellfunktion, kombiniert. Die kompakte und wartungsfreie Einheit, für einen langen und sorgenfreien Betrieb.

Profitieren Sie von vielen Vorteilen:

- Zertifiziert für die Anwendung in Trinkwasserinstallationen
- Zukunftssicherheit dank Verwendung von zeitgemässen, entzinkungsfreien Materialien
- Wartungsfreier Einsatz dank Beständigkeit gegen Verschmutzung und Ablagerungen
- Unkomplizierte und vielseitige Motorisierung durch die bewährten Standardantriebe von Belimo
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

**BELIMO**<sup>®</sup>

# Zertifiziert und zukunftsicher.




## Auf/Zu-Kugelhahn

- Geeignet für Trinkwassertemperaturen von 5...100°C
- Für hohe Nenndrücke (PN40)
- Wartungsfrei, langlebig und Luftblasen dichtschiessend
- Beständig gegen Verschmutzung und Ablagerungen von Kalk
- Zukunftssicher dank zeitgemässer Materialisierung (DZR/CR-Standard)
- Zertifiziert für die Applikation in Trinkwasserinstallationen



## Strom sparende Motorisierung mit Standard-Drehantrieben

- Kompakt, stark und zuverlässig
- Unkomplizierte und vielseitige Motorisierung durch die bewährten Standardantriebe von Belimo
- Mit und ohne Notstellfunktion (Federrücklauf) oder Schnellläufer-Antrieb
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis



**Neu: Die Motorisierung der DN15-Ventile ist nun auch mit der Platz sparenden CQ..-Antriebsserie möglich.**



## Europaweit einsetzbar dank breiter Zertifizierung

Belimo hat bei der Neuentwicklung dieser Trinkwasserventile besonderen Wert auf Zukunftssicherheit gelegt. Dank der Wahl von modernen Materialien sind diese neuen Trinkwasserventile DZR/CR-Zertifiziert (entzinkungsfrei). Da diese Thematik von immer mehr Normen aufgegriffen wird, sind Sie mit unseren Ventilen bereits einen Schritt voraus.

### ZERTIFIZIERUNG

Belimos Trinkwasserventile besitzen folgende Zulassungen: ACS, DVGW, KIWA, KIWA Sweden, ÜA und WRAS.

Ventilsortiment					Motorisierung			
Typ	DN	PN	Rp ["]	kvs [m³/h]	CQ..	LR..	NR..	SR..
C215QPW-N	15	40	1/2	16	■	-	-	-
R215PW-N	15		1/2	16	-	■	-	-
R220PW-P	20		3/4	32	-	■	-	-
R225PW-Q	25		1	40	-	■	-	-
R232PW-Q	32	25	1 1/4	63	-	-	■	-
R240PW-R	40		1 1/2	100	-	-	-	■
R250PW-S	50		2	150	-	-	-	■

### BELIMO Automation AG

Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Schweiz  
+41 43 843 61 11, info@belimo.ch, www.belimo.com

