




5 anos garantia

## Dados técnicos


|                           |                                                                                             |                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Dados funcionais</b>   | Faixa de temperatura do fluido (água)                                                       | Consultar as especificações de Válvula do fabricante |
|                           | Posição de montagem                                                                         | 360°                                                 |
|                           | Applicable valve size                                                                       | 2...3" [50...80]                                     |
| <b>Materiais</b>          | Hardware                                                                                    | zinc plated steel                                    |
|                           | Spindle                                                                                     | aço inoxidável                                       |
|                           | Quadro, placa, base                                                                         | stainless steel                                      |
|                           | Acoplamento                                                                                 | stainless steel                                      |
| <b>Suitable actuators</b> | Sem mola                                                                                    | AMB(X)<br>GMB(X)                                     |
|                           | Mola                                                                                        | AF                                                   |
|                           | Para referência de pressão de fechamento, selecione Pro ou atualize a documentação técnica. |                                                      |

## Características do produto

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Padrão / Configuração</b> | O atuador é vendido separadamente da articulação. Isso permite que os usuários selecionem qualquer atuador com o sinal de controle desejado. Como a linkage utiliza atuadores padrão do lado do ar, eles podem ser adquiridos a qualquer momento e montados em campo.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Aplicação</b>             | O kit de retromontagem UFLK / UBLK foi projetado para ser facilmente conectado à almofada de montagem da válvula em válvulas borboleta concorrentes selecionadas que utilizam atuadores Belimo. Este kit ajudará a restaurar o serviço sem remover a válvula, economizando tempo de inatividade. O kit de retromontagem está disponível em várias configurações para uso com válvulas de 2 e 3 vias, utilizando atuação simples ou dupla, quando aplicável. |
| <b>Operação</b>              | O kit UFLK / UBLK e os atuadores montados são capazes de girar 95 ° nas direções CW e CCW. Isso permite que o disco / bola abra ou feche totalmente. Quando as necessidades direcionais variam, os atuadores podem ser acionados ou o interruptor direcional girado para uma nova rotação. Consulte os guias de fiação do atuador na fiação mestre / escravo para atuadores de montagem dupla.                                                              |

**Dimensões**


AMB, AMX, GKB, GKX, GMB, GMX



AMB, AMX, GKB, GKX, GMB, GMX

| CMS/WEB    | Descrição do URL | C          |
|------------|------------------|------------|
| 7.0" [178] | 14.0" [356]      | 6,9" [175] |

AFB, AFX



AFB, AFX

| A          | B           | C          |
|------------|-------------|------------|
| 7.0" [178] | 10.0" [254] | 4,0" [101] |