

5 anos garantia

## Dados técnicos

|                              |                                       |  |
|------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Dados funcionais</b>      | Faixa de temperatura do fluido (água) | Consultar as especificações de Válvula do fabricante |
| <b>Posição de montagem</b>   | 360°                                  |  |
| <b>Applicable valve size</b> | 4" [100]                              |  |
| <b>Materiais</b>             |                                       |  |
| Hardware                     | zinc plated steel                     |  |
| Spindle                      | aço inoxidável                        |  |
| Quadro, placa, base          | stainless steel                       |  |
| Acoplamento                  | stainless steel                       |  |
| <b>Suitable actuators</b>    |                                       |  |
| Sem mola                     | AMB(X)<br>GMB(X)                      |  |
| Mola                         | AF                                    |  |


Para referência de pressão de fechamento, selecione Pro ou atualize a documentação técnica.

## Características do produto

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Padrão / Configuração</b> | O atuador é vendido separadamente da articulação. Isso permite que os usuários selecionem qualquer atuador com o sinal de controle desejado. Como a linkage utiliza atuadores padrão do lado do ar, eles podem ser adquiridos a qualquer momento e montados em campo.   |
| <b>Aplicação</b>             | O kit de retromontagem UFLK / UBLK foi projetado para ser facilmente conectado à almofada de montagem da válvula em válvulas borboleta concorrentes selecionadas que utilizam atuadores Belimo. Este kit ajudará a restaurar o serviço sem remover a válvula, economizando tempo de inatividade. O kit de retromontagem está disponível em várias configurações para uso com válvulas de 2 e 3 vias, utilizando atuação simples ou dupla, quando aplicável. |
| <b>Operação</b>              | O kit UFLK / UBLK e os atuadores montados são capazes de girar 95 ° nas direções CW e CCW. Isso permite que o disco / bola abra ou feche totalmente. Quando as necessidades direcionais variam, os atuadores podem ser acionados ou o interruptor direcional girado para uma nova rotação. Consulte os guias de fiação do atuador na fiação mestre / escravo para atuadores de montagem dupla.  |

## Dimensões


AMB, AMX, GKB, GKX, GMB, GMX



AMB, AMX, GKB, GKX, GMB, GMX

| CMS/WEB    | Descrição do URL | C          |
|------------|------------------|------------|
| 7.0" [178] | 14.0" [356]      | 6,9" [175] |

AFB, AFX



AFB, AFX

| A          | B           | C          |
|------------|-------------|------------|
| 7.0" [178] | 10.0" [254] | 4,0" [101] |