

- Fuerza de actuación 2500 N
- Tensión nominal AC/DC 24 V
- Control Todo-nada, 3 puntos
- Carrera nominal 50 mm



Datos técnicos

Datos eléctricos	Tensión nominal	AC/DC 24 V
	Frecuencia nominal	50/60 Hz
	Rango de tensión nominal	AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
	Consumo de energía en funcionamiento	2.5 W
	Consumo energía en reposo	0.5 W
	Consumo de energía para dimensionado	4.5 VA
	Conexión de la alimentación / control	Terminales 4 mm ² (cable Ø4...10 mm)
	Funcionamiento en paralelo	Si (tenga en cuenta los datos de funcionamiento)
Datos de funcionamiento	Fuerza de actuación del motor	2500 N
	Accionamiento manual	con pulsador, se puede bloquear
	Carrera nominal	50 mm
	Tiempo de giro del motor	150 s / 40 mm (188 s / 50 mm)
	Nivel de potencia sonora, motor	56 dB(A)
	Indicador de posición	Mecánico, carrera de 5...50 mm
Datos de seguridad	Clase de protección IEC/EN	III, Tensión extra-baja de seguridad (SELV)
	Power source UL	Class 2 Supply
	Grado de protección IEC/EN	IP54
	Grado de protección NEMA/UL	NEMA 2
	Carcasa	UL Enclosure Type 2
	CEM	CE según 2014/30/UE
	Certificación IEC/EN	IEC/EN 60730-1 y IEC/EN 60730-2-14
	Certificación UL	cULus según UL60730-1A, UL 60730-2-14 y CAN/CSA E60730-1 La marca UL en el actuador depende del centro de producción; en cualquier caso, el dispositivo tiene conformidad UL
	Modo de funcionamiento	Tipo 1
	Tensión de resistencia a los impulsos	0.8 kV
	Grado de polución	3
	Temperatura ambiente	0...50°C
	Temperatura de almacenamiento	-40...80°C
	Humedad ambiente	Máx. 95% de RH, sin condensación
	Nombre del edificio/Proyecto	sin mantenimiento
Peso	Peso	3.2 kg

Notas de seguridad


- Este dispositivo ha sido diseñado para su uso en sistemas estacionarios de calefacción, ventilación y aire acondicionado y no se debe utilizar fuera del campo específico de aplicación, especialmente en aviones o en cualquier otro tipo de transporte aéreo.
- Aplicación en exterior: sólo es posible en el caso de que el dispositivo no esté expuesto directamente a agua (de mar), nieve, hielo, radiación solar o gases nocivos y que se asegure que las condiciones ambientales se mantienen en todo momento dentro de los umbrales de acuerdo con la ficha de datos.
- Sólo especialistas autorizados deben realizar la instalación. Durante la instalación, deberán cumplirse todas las regulaciones de instalación legales o institucionales que correspondan.
- El conmutador que permite cambiar el sentido del movimiento y, con este, el punto de cierre, solamente lo pueden ajustar especialistas debidamente autorizados. El sentido del movimiento es fundamental, especialmente en lo relativo a la protección antihielo de los circuitos.
- El dispositivo sólo se puede abrir en el centro del fabricante. No contiene piezas que el usuario pueda reemplazar o reparar.
- El dispositivo contiene componentes eléctricos y electrónicos y no se puede desechar con los residuos domésticos. Deben tenerse en cuenta todas las normas y requerimientos locales vigentes.

Características del producto

Montaje en válvulas de otro fabricante	Los actuadores Retrofit, que se pueden instalar en una amplia variedad de válvulas de distintos fabricantes, están compuestos por un actuador, un adaptador universal para el cuello de válvula y un adaptador universal al eje de la válvula. Para empezar, es necesario adaptar el cuello de la válvula y el eje de la válvula; a continuación, acople el actuador Retrofit al adaptador para el cuello de válvula, conéctelo a la válvula y enciéndala. El adaptador para el cuello de válvula/ actuador se puede girar 360° en el cuello de la válvula siempre y cuando lo permita el tamaño de la válvula instalada.
Montaje en válvulas de Belimo	Utilice los actuadores estándar de Belimo motorizar las válvulas de asiento de Belimo.
Accionamiento manual	El accionamiento manual es posible oprimiendo el pulsador exterior (el engranaje se mantiene desembragado mientras el pulsador está siendo presionado o es bloqueado). La carrera se puede ajustar utilizando una llave Allen (5 mm) que se introduce en la parte superior del actuador. El eje de la carrera se extiende cuando la llave se gira en sentido horario.
Alta fiabilidad funcional	El actuador se encuentra protegido contra sobrecargas, no necesita ningún contacto limitador y se detiene automáticamente cuando alcanza el final de carrera.
Indicador de posición	La carrera se indica de forma mecánica en el soporte con indicadores de posición. El rango de la carrera se ajusta por sí sólo automáticamente durante el funcionamiento.
Posición de inicio	Ajuste de fábrica: retracción del eje del actuador.
Ajuste del sentido de la carrera	Cuando se acciona, el conmutador de sentido de la carrera cambia la dirección de movimiento durante el funcionamiento normal.

Accesorios

Accesorios eléctricos	Descripción	Modelo
	Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable	S2A-H
Accesorios mecánicos	Descripción	Modelo
	Anillo distanciador para Sauter, carrera 50 mm	ZRV-301
	Anillo distanciador para Siebe, carrera 50 mm	ZRV-302
	Anillo distanciador para Johnson Control, carrera 50 mm	ZRV-303
	Arandela Sauter para Sauter, carrera 50 mm	ZRV-304

Instalación eléctrica




Alimentación del transformador de aislamiento de seguridad.

Es posible realizar una conexión en paralelo de otros actuadores. Respete los datos de funcionamiento.


Ajuste de fábrica del conmutador del sentido de la carrera: eje del actuador retraído (▲).

Esquema de conexionado


24 V CA/CC, todo-nada



AC/DC 24 V, 3 puntos



Controles de funcionamiento e indicadores



1 Direction of stroke switch

Switch over: Direction of stroke changes

4 Gear disengagement button


Press button: Gear disengages, motor stops, manual override possible
Release button: Gear engages, standard mode

10 Manual override

Clockwise: Actuator spindle extends
Counterclockwise: Actuator spindle retracts

Dimensiones

Dimensiones



Documentación complementaria

- Instrucciones de instalación para los actuadores