




garantie de 5 ans



Caractéristiques techniques

Données fonctionnelles	Plage de température du fluide (eau)	Please Refer to Manufacturer's Valve Specifications
	Emplacement de montage	360°
	Taille de robinet applicable	4" [100]
Matériaux	Matériel	zinc plated steel
	Tige de manœuvre	Acier inoxydable
	Cadre, socle, base	stainless steel
	Couplage	stainless steel
Suitable actuators	Sans ressort	(2*GMB(X))
	Ressort	(2*AFB(X))
	Fonction à sûreté intégrée électrique	(2*GKB(X))

Pour consulter la référence de pression de fermeture, sélectionnez Pro ou retrofit la documentation technique.



Caractéristiques du produit

Configuration par défaut	L'actionneur est vendu séparément de la tringlerie. Cela permet aux utilisateurs de sélectionner n'importe quel actionneur avec le signal de commande souhaité. Étant donné que la liaison utilise des actionneurs côté piste standard, ils peuvent être achetés à tout moment et montés sur le terrain.
Utilisation	Le kit de mise à niveau UFLK / UBLK est conçu pour se fixer facilement au patin de montage de la vanne sur certaines vannes papillon concurrentes utilisant des actionneurs Belimo. Ce kit aidera à rétablir le service sans retirer la vanne, ce qui permettra de gagner du temps. Le kit de mise à niveau est disponible dans diverses configurations pour une utilisation avec des vannes à 2 et 3 voies utilisant un actionnement simple ou double, le cas échéant.
Fonctionnement	Le kit UFLK / UBLK et les actionneurs montés sont capables de tourner à 95 ° dans les directions CW et CCW. Cela permet au disque / bille de s'ouvrir ou de se fermer complètement. Lorsque les besoins directionnels varient, les actionneurs peuvent être basculés ou le commutateur directionnel tourné vers une nouvelle rotation. Reportez-vous aux guides de câblage de l'actionneur sur le câblage maître / esclave pour les actionneurs montés en double.

Dimensions

Schémas dimensionnels



2*AFB, 2*AFX



2*AFB, 2*AFX

A	B	C
11.5" [293]	16.1" [410]	4.5" [114]

2*GKB, 2*GKX, 2*GMB, 2*GMX



2*GKB, 2*GKX, 2*GMB, 2*GMX

A	2B	C
11.5" [293]	16.1" [410]	4.5" [114]