

Capteur de température à contact

Capteur de température en applique actif (4...20 mA) pour applications de conduit.
Borne de contact à ressort en cuivre pour assurer une mesure rapide et précise.



Vue d'ensemble

Références	Signal de sortie actif (Température)
22HT-14	4...20 mA

Caractéristiques techniques

Valeurs électriques	Tension nominale	DC 24 V			
	Plage de tension nominale	DC 13.5...26.4 V			
	Consommation électrique DC	0.5 W			
	Raccordement électrique	Bornier de raccordement à ressort, enfichable max. 2,5 mm ²			
	Entrée de câble	Presse-étoupe avec embout de câble Ø6...8 mm			
Données fonctionnelles	Technologie du capteur	Basé sur Pt1000 1/3 DIN			
	Application	Hydraulique			
	Plages multiples	8 plage de mesure configurable			
	Sortie de courant	1x 4...20 mA, Charge max. 500 kΩ			
Données de mesure	Valeurs mesurées	Température			
	Plage de mesure de la température	Capteur actif : plage configurable Attention : la température max. de mesure est limitée par la température max. du fluide (voir Données de sécurité)			
		Valeurs	Plage (°C)	Plage (°F)	Réglage usine
		S0	-50...50	-30...130	
		S1	-10...120	0...250	
		S2	0...50	40...140	
		S3	0...250	30...480	
		S4	-15...35	0...100	
		S5	0...100	40...240	✓
		S6	-20...80	40...90	
	S7	0...160	0...150		
	Précision température active	±0.5°C @ 21°C [±0.9°F @ 70°F]			
	Stabilité à long terme	±0.04°C p.a. @ 21°C [±0.07°F p.a. @ 70°F]			
	Constante de temps τ (63%) sur le tuyau d'eau	Avec fluide de contact thermique Classique 16 s			
Matériaux	Presse-étoupe	PA6, noir			
	Boîtier	Couvercle : PC, orange En bas : PC, orange Joint d'étanchéité : NBR70, noir Résistant aux UV			
Données de sécurité	Humidité ambiante	Max. 95% RH, sans condensation			

Données de sécurité

Température ambiante	-35...50°C [-30...120°F]
Température du fluide	-35...70°C [-30...160°F]
Température surface boîtier	Max. 70°C [160°F]
Classe de protection CEI/EN	III, Protection Basse Tension (PELV)
Power source UL	Class 2 Supply
Conformité UE	Marquage CE
Certification CEI/EN	IEC/EN 60730-1
Certification UL	cULus acc. to UL60730-1A/-2-9, CAN/CSA E60730-1/-2-9
Indice de protection IEC/EN	IP54
Indice de protection NEMA/UL	NEMA 1
Enclosure	Boîtier UL de type 1
Norme relative à la qualité	ISO 9001
Degré de pollution	2

Consignes de sécurité


Cet appareil a été conçu pour une utilisation dans les systèmes fixes de chauffage, de ventilation et de climatisation et ne doit pas être utilisé hors du champ d'application spécifié. Toute modification non autorisée est interdite. Ce produit ne doit pas être utilisé en association avec des équipements qui, en cas de panne, pourraient, directement ou indirectement, constituer un risque pour la santé ou la vie de personnes ou mettre en danger des êtres humains, des animaux ou des biens.

S'assurer que toute alimentation est coupée avant de procéder à son installation. Ne pas raccorder à un équipement alimenté et en fonctionnement.

L'installation est effectuée uniquement par des spécialistes agréés. La réglementation juridique et institutionnelle en vigueur doit être respectée lors de l'installation.

L'appareil contient des composants électriques et électroniques, par conséquent, ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. La législation et les exigences en vigueur dans le pays concerné doivent absolument être respectées.

Remarques
Remarques générales relatives aux capteurs

En cas d'utilisation de longs câbles de connexion (en fonction des sections transversales utilisées), les mesures peuvent être falsifiées en raison d'une baisse de tension à la masse commune (causée par la tension du courant et par la résistance de la ligne). Dans ce cas, 2 câbles de masse doivent être connectés au capteur, l'un pour la tension d'alimentation et l'autre pour le courant de mesure.

Les appareils de détection à émetteur doivent toujours être utilisés à plage de mesure moyenne pour éviter des déviations aux limites de mesure. La température ambiante des composants électroniques de l'émetteur doit être maintenue constante. Les émetteurs doivent être utilisés à une tension d'alimentation constante (± 0.2 V). Lors de l'activation ou de la désactivation de la tension d'alimentation, éviter les surtensions sur site.

Auto-échauffement par dissipation de puissance électrique intégré

Les capteurs de température à composants électroniques présentent toujours une puissance dissipative qui affecte les mesures de température de l'air ambiant. La dissipation dans les capteurs de température actifs indique un accroissement linéaire avec une tension de fonctionnement croissante. La puissance dissipative doit être prise en compte lors des mesures de température. En cas de tension constante (± 0.2 V), la procédure normale est d'ajouter ou de retrancher une constante de décalage. Les transducteurs Belimo étant des transducteurs à tension variable, une seule valeur de tension de fonctionnement peut être prise en compte pour des raisons de conception du produit. Les transducteurs de 0...10 V / 4...20 mA sont en général réglés à une tension de fonctionnement de 24 VCC. Cela signifie qu'à cette tension, l'erreur de mesure attendue du signal de sortie sera la plus faible. Pour d'autres tensions de fonctionnement, l'erreur de décalage augmente par la perte de puissance de changement des composants électroniques du capteur.

Dans l'éventualité où un réglage directement au niveau du capteur actif était nécessaire pendant le fonctionnement, il peut être effectué à l'aide des méthodes de réglage suivantes.

- Pour les capteurs avec NFC ou dongle via l'appli Belimo correspondante
- Pour les capteurs avec un potentiomètre d'ajustage sur la platine de capteurs
- Pour les capteurs de bus via l'interface bus avec une variable logicielle correspondante


Contenu de la livraison

Étendue de la livraison	Description	Références
	Bande de fixation, pour tuyaux jusqu'à Ø 40...110 mm [1,6...4,3 po]	A-22P-A47

Accessoires

Accessoires fournis en option	Description	Références
	Bande de fixation, pour tuyaux jusqu'à Ø 40...250 mm [1.6...9.8 po]	A-22P-A49
	Seringue avec pâte thermique	A-22P-A44
	Adaptateurs de raccordement, M20x1.5, pour câble 1x6 mm, Emballage multiple 10 pièces	A-22G-A01.1

Schéma de raccordement




Le réglage des plages de mesure est effectué à l'aide de cavaliers
 La valeur de sortie dans la nouvelle plage de mesure est disponible après 2 secondes

Valeurs	Plage (°C)	Plage (°F)	Réglage usine
S0	-50...50	-30...130	
S1	-10...120	0...250	
S2	0...50	40...140	
S3	0...250	30...480	
S4	-15...35	0...100	
S5	0...100	40...240	
S6	-20...80	40...90	
S7	0...160	0...150	



Dimensions



Références

22HT-14

Poids

0.15 kg