


3 vías Mezcladora / Divergente, Válvula de Control Caracterizada, Bola de latón cromado y eje de latón niquelado



5 años garantía



Resumen de tipos

| Tipo  | DN |
|-------|----|
| B310B | 15 |

Datos técnicos

|                         |                                              |                                                                                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos de funcionamiento | Tamaño de válvula [mm]                       | 0.5" [15]                                                                                       |
|                         | Ruta de mam                                  | agua fría o caliente, hasta 60% de glicol                                                       |
|                         | Rango de temp. del fluido (agua)             | 0...250°F [-18...120°C]                                                                         |
|                         | Clasificación de presión corporal            | 600 psi                                                                                         |
|                         | Presión de cierre Δps                        | 200 psi                                                                                         |
|                         | Caudal                                       | Orificio A: según lo indicado en el cuadro<br>Orificio B: 70% de A – AB Cv                      |
|                         | Característica de flujo                      | Orificio A igual porcentaje, orificio B modificado para un flujo constante en el orificio común |
|                         | Tasa de fuga                                 | 0% para A – AB, <2.0% para B – AB                                                               |
|                         | Conexión a tubería                           | Rosca interna<br>NPT (hembra)                                                                   |
|                         | Nombre del edificio/Proyecto                 | sin mantenimiento                                                                               |
|                         | Patrón de flujo                              | 3 vías Mezcladora / Divergente                                                                  |
|                         | Rango de flujo controlable                   | 75°                                                                                             |
|                         | Cv                                           | 1.2                                                                                             |
| Materiales              | Cuerpo de la válvula                         | Cuerpo de latón niquelado                                                                       |
|                         | Eje                                          | latón niquelado                                                                                 |
|                         | Sello del eje                                | EPDM (lubricado)                                                                                |
|                         | Asiento                                      | PTFE                                                                                            |
|                         | Disco caracterizado                          | TEFZEL®                                                                                         |
|                         | Junta tórica                                 | EPDM (lubricado)                                                                                |
|                         | Bola                                         | latón cromado                                                                                   |
| Suitable actuators      | Sin función de protección a prueba de fallas | TR<br>LRB(X)                                                                                    |
|                         | Muelle                                       | TFRB(X)<br>LF                                                                                   |

Notas de seguridad




- ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo al plomo que es conocido en el estado de California como causante cáncer y daños reproductivos. Para obtener más información, visite [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov)

Características del producto

**Aplicación** Esta válvula se utiliza normalmente en unidades de manejadoras de aire y unidades de fancoil. Algunas otras aplicaciones comunes incluyen ventiladores unitarios, serpentines de recalentamiento de caja VAV y circuitos con derivación o bypass. Esta válvula es adecuada para su uso en un sistema hidráulico con caudal variable o constante.


Detalles de flujo / montaje



Dibujos dimensionales


| Tipo  | DN | Peso              |
|-------|----|-------------------|
| B310B | 15 | 0.59 lb [0.27 kg] |

LRB, LRX



| A          | B         | Sales Organizations | D          | E         | F         | H1        | H2        |
|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.5" [216] | 2.4" [60] | 5.2" [132]          | 4.6" [117] | 1.3" [33] | 1.3" [33] | 1.2" [30] | 1.1" [28] |


TR



Dibujos dimensionales


| A         | B         | C          | D          | E         | F         |
|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 3.7" [95] | 2.4" [60] | 4.8" [122] | 4.2" [107] | 1.3" [33] | 1.2" [31] |

TFRB, TFRX



| A          | B         | C          | D          | E         | F         |
|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 6.6" [167] | 2.4" [60] | 4.9" [124] | 4.3" [110] | 1.5" [39] | 1.2" [31] |

LF



| A           | B         | C          | D          | E         | F         |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 7.91" [200] | 2.4" [60] | 5.7" [146] | 5.1" [129] | 1.8" [46] | 1.9" [48] |

On/Off (Encendido/Apagado), Muelle de retorno, 100...240 V



5 años garantía


**Datos técnicos**

|                                |                                                          |                                                                                                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datos eléctricos</b>        | Tensión nominal                                          | AC 100...240 V                                                                                          |
|                                | Frecuencia nominal                                       | 50/60 Hz                                                                                                |
|                                | Rango de tensión nominal                                 | AC 85...265 V                                                                                           |
|                                | Consumo de energía en funcionamiento                     | 2.5 W                                                                                                   |
|                                | Consumo energía en reposo                                | 1.3 W                                                                                                   |
|                                | Transformer sizing                                       | 5 VA                                                                                                    |
|                                | Conexión eléctrica                                       | Cable para dispositivos de 18 GA, 1 m, con conector de conducto de 1/2"                                 |
|                                | Protección de sobrecarga                                 | electrónica giro completo 0...95°                                                                       |
| <b>Datos de funcionamiento</b> | Par de giro del motor                                    | □                                                                                                       |
|                                | Nota sobre la señal de salida U                          | Sin Retroalimentación                                                                                   |
|                                | Sentido del movimiento del motor                         | seleccionable según montaje en sentido horario/antihorario                                              |
|                                | Sentido de movimiento de la función de seguridad         | reversible con montaje en sentido horario/antihorario                                                   |
|                                | Ángulo de giro                                           | Máx. 95°                                                                                                |
|                                | Tiempo de giro (motor)                                   | 75 s                                                                                                    |
|                                | Tiempo de giro a prueba de fallos                        | <75 s                                                                                                   |
|                                | Nivel de ruido, motor                                    | 50 dB(A)                                                                                                |
|                                | Nivel de ruido, función de protección a prueba de fallos | 50 dB(A)                                                                                                |
|                                | Indicador de posición                                    | Mecánicos                                                                                               |
| <b>Datos de seguridad</b>      | Fuente de suministro eléctrico UL                        | Alimentación de clase 2                                                                                 |
|                                | Grado de protección IEC/EN                               | IP42                                                                                                    |
|                                | Grado de protección NEMA/UL                              | NEMA 2                                                                                                  |
|                                | Recinto                                                  | UL Enclosure Type 2                                                                                     |
|                                | Listado de agencias                                      | cULus acc. to UL60730-1A/-2-14, CAN/CSA E60730-1:02, CE acc. to 2014/30/EU                              |
|                                | Norma de Calidad                                         | ISO 9001                                                                                                |
|                                | UL 2043 Compliant                                        | Adecuado para su uso en cámaras de aire según la Sección 300.22(C) de la NEC y la Sección 602 de la IMC |
|                                | Humedad ambiente                                         | Máx. 95% RH, sin condensación                                                                           |
|                                | Temperatura ambiente                                     | -22...122°F [-30...50°C]                                                                                |
|                                | Temperatura de almacenamiento                            | -40...176°F [-40...80°C]                                                                                |
|                                | Nombre del edificio/Proyecto                             | sin mantenimiento                                                                                       |

## Datos técnicos

|                     |                                                                                              |                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Peso</b>         | Peso                                                                                         | 1.3 lb [0.58 kg] |
| <b>Materiales</b>   | Material de la carcasa                                                                       | UL94-5VA         |
| <b>Notas al pie</b> | † Tensión de impulso nominal 800 V, tipo de acción 1.AA, grado de control de contaminación 3 |                  |

## Instalacion electrica

### ✂ Notas de instalación

- Ⓐ Los actuadores con cables de electrodomésticos están numerados.
- 1 Proporcione protección contra sobrecargas y desconecte según sea necesario.
- 2 Los actuadores pueden conectarse en paralelo. El consumo eléctrico y la impedancia de entrada deben ser respetados.
- ◆ Cumple con los requisitos de cULus sin necesidad de una conexión a tierra eléctrica.
- 1 **¡Advertencia! ¡Componentes eléctricos con corriente!**  
Durante la instalación, prueba, servicio y resolución de problemas de este producto, puede ser necesario trabajar con componentes eléctricos energizados. Haga que un electricista con licencia calificado u otra persona que haya recibido la capacitación adecuada en el manejo de componentes eléctricos activos realice estas tareas. No seguir todas las precauciones de seguridad eléctrica cuando se expone a componentes eléctricos energizados podría provocar la muerte o lesiones graves.

### Esquema de conexionado

Encendido apagado

100 to 240 VAC

