

Válvula de Mariposa con

- Disco Acero inoxidable 304 (CF-8, 1.4308)
- Cierre estanco a las burbujas
- Asiento flexible
- Las dimensiones de lado a lado de la válvula cumplen la norma API 609 y MSS-SP-67.
- Completamente ensamblado y probado, listo para ser instalado



5-year warranty

La imagen puede diferir del producto

Resumen de tipos

Tipo	DN	Cv	Clasificación de presión corporal
F6150L	150 [6"]	2055	Clase ANSI consistente con 125, 232 psi CWP


Datos técnicos

Datos de funcionamiento	Tamaño de válvula [mm]	150 [6"]
	Ruta de mam	Agua helada y caliente, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
	Temperatura del fluido	-22...250°F [-30...120°C]
	Presión de cierre	Δps 200 psi
	Característica de flujo	igual porcentaje
	Conexión a tubería	Bridas para su uso con ASME/ANSI clase 125/150
	Nombre del edificio/Proyecto	sin mantenimiento
	Patrón de flujo	2-way
	Rango de flujo controlable	Rotación de 90°
	Maximum Velocity	12 FPS
	Lug threads	3/4-10 UNC
Materiales	Cuerpo de la válvula	Fundición de hierro dúctil GGG40
	Eje	Acero inoxidable AISI 420 (1.4021)
	Sello del eje	Tórica de EPDM
	Cojinete del vástago	Bronce, acero, PTFE
	Asiento	EPDM
	Disco	Acero inoxidable 304 (CF-8, 1.4308)

Dibujos dimensionales

Tipo	DN	Peso
F6150L	150 [6"]	26.1 lb [11.8 kg]

Dibujos dimensionales



Documentación complementaria

- La gama completa de productos para aplicaciones de agua
- Fichas técnicas para actuadores
- Instrucciones de instalación para actuadores y / o válvulas de mariposa
- Notas generales para la planificación de proyectos

- For manual operation of D6.. butterfly valves.



Picture may differ from product

Type Overview

Type	DN
ZD6N-S100	25...100
ZD6N-S150	125...300
ZD6N-S350	350
ZD6N-S400	400
ZD6N-S450	450
ZD6N-S500	500
ZD6N-S600	600
ZD6N-S700	700

Technical data

Functional data	Servicing	maintenance-free
-----------------	-----------	------------------

Product features

Application	not suitable for outdoor applications
-------------	---------------------------------------

Installation notes

Motorisation

	DN	D650N(L)	D665N(L)	D680N(L)	D6100N(L)	D6125N(L)	D6150N(L)	D6100W(L)	D6125W(L)	D6150W(L)	D6200W(L)	D6250W(L)	D6300W(L)	D6350N(L)/B(L)	D6450N(L)/B(L)	D6500N(L)/B(L)	D6600N(L)/B(L)
ZD6N-S100	25...100	x	x	x	x			x									
ZD6N-S150	125...300					x	x		x	x	x	x					
ZD6N-S350	350												x				
ZD6N-S400	400													x			
ZD6N-S450	450														x		
ZD6N-S500	500															x	
ZD6N-S600	600																x

A) Standard actuators

B) Fail-safe actuators

C) Adapter

Dimensions

Type	A [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	L [mm]	S [mm]	øF [mm]	SpR [mm]	F [mm]	 kg
ZD6N-S100	164.5	76	170	71	107	146	24:1 F05, 14 x 14		4.6
ZD6N-S150	164.5	76	170	71	107	146	24:1 F07, 17 x 17		4.6
ZD6N-S350	228	113	301.5	82	160	285	50:1 F10, 22 x 22		11.8
ZD6N-S400	260	155	439.5	98	254	385	80:1 F14, 36 x 36		16.5
ZD6N-S450	260	155	439.5	98	254	385	80:1 F14, 36 x 36		21.8
ZD6N-S500	280	110	390	124	220	285	560:1F14, 36 x 36		34.5
ZD6N-S600	306	136	442	129	272	385	560:1F16, 36 x 36		49