


3 voies Mélange/Répartiton, Robinet de réglage caractérisé, Bille en laiton chromé et tige de manœuvre en laiton nickelé



L'image peut différer du produit



garantie de 5 ans



## Aperçu des différents types

| Type  | DN        |
|-------|-----------|
| B313B | 1/2" [15] |

## Caractéristiques techniques

|                        |                                      |                                                                                                   |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Données fonctionnelles | Taille du robinet[mm]                | 0.5" [15]                                                                                         |
|                        | Fluide                               | eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol                                                   |
|                        | Plage de température du fluide (eau) | 0...250°F [-18...120°C]                                                                           |
|                        | Pression nominale du corps           | 600 psi                                                                                           |
|                        | Pression de fermeture Δps            | 200 psi                                                                                           |
|                        | Débit                                | Orifice A : tel que sur le graphique Orifice B : 70 % de A - AB Cv                                |
|                        | Caractéristique de débit             | Égal pourcentage dans l'orifice A, orifice B modifié pour un débit constant dans l'orifice commun |
|                        | Taux d'étanchéité                    | 0 % pour A – AB, <2.0 % pour B – AB                                                               |
|                        | Raccord de tuyau                     | Filetage intérieur<br>NPT (femelle)                                                               |
|                        | Entretien                            | sans entretien                                                                                    |
|                        | Configuration d'écoulement           | 3 voies Mélange/Répartiton                                                                        |
|                        | Débit réglable                       | 75°                                                                                               |
|                        | Cv                                   | 4.7                                                                                               |
| Matériaux              | Corps de robinet                     | Corps en laiton nickelé                                                                           |
|                        | Tige de manœuvre                     | laiton nickelé                                                                                    |
|                        | Joint de la tige de manœuvre         | EPDM (lubrifié)                                                                                   |
|                        | Siège                                | PTFE                                                                                              |
|                        | Disque caractérisé                   | TEFZEL®                                                                                           |
|                        | Joint torique                        | EPDM (lubrifié)                                                                                   |
| Suitable actuators     | Bille                                | laiton chromé                                                                                     |
|                        | Sans sûreté intégrée                 | TR<br>LRB(X)                                                                                      |
|                        | Ressort                              | TFRB(X)<br>LF                                                                                     |

## Notes de sécurité




- **AVERTISSEMENT** : Ce produit présente un risque d'exposition au plomb, matériau reconnu par l'État de Californie pour causer le cancer et des troubles de la reproduction. Pour plus de renseignements, visitez [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov).

## Caractéristiques du produit

**Utilisation** Ce robinet est généralement utilisé dans les appareils de traitement d'air sur les serpentins de chauffage ou de refroidissement, et les serpentins de chauffage ou de refroidissement des ventilo-convecteurs. D'autres applications courantes comprennent les ventilo-convecteurs, les serpentins de réchauffage de boîtes VAV et les contournements. Ce robinet convient pour une utilisation dans un système hydronique à débit variable ou constant.

## Détails débit/montage


This valve is not suitable for use as a change over valve.




## Dimensions

| Type  | DN        | Poids             |
|-------|-----------|-------------------|
| B313B | 1/2" [15] | 0.72 lb [0.33 kg] |

LRB, LRX




TR




## Dimensions

TFRB, TFRX



| A          | B         | C          | D          | E         | F           |
|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
| 6.6" [167] | 2.4" [60] | 4.9" [124] | 4.7" [120] | 1.5" [39] | 1.3 po [33] |

LF




| A           | B         | C          | D          | E         | F           |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
| 7.91" [200] | 2.4" [60] | 6.1" [154] | 5.5" [140] | 1.8" [46] | 1.9 po [48] |

Tout ou rien, À virgule flottante, Sans fonction de sécurité, 100...240 V



garantie de 5 ans



## Caractéristiques techniques

|                        |                                            |                                                                                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Données électriques    | Tension nominale                           | AC 100...240 V                                                                                                                |
|                        | Fréquence de tension nominale              | 50/60 Hz                                                                                                                      |
|                        | Plage de tension nominale                  | AC 85...265 V                                                                                                                 |
|                        | Consommation d'énergie en service          | 2 W                                                                                                                           |
|                        | Consommation d'énergie en position d'arrêt | 0.5 W                                                                                                                         |
|                        | Dimensionnement du transformateur          | 4 VA                                                                                                                          |
|                        | Connexion électrique                       | Câble 18 GA pour appareils ménagers, 3 pi [1 m], avec connecteur de conduit de 1/2 po NPT                                     |
|                        | Protection contre les surcharges           | électronique sur toute la rotation de 0...95°                                                                                 |
|                        | Protection électrique                      | les servomoteurs ont une double isolation                                                                                     |
| Données fonctionnelles | Sens de déplacement du moteur à mouvement  | sélectionnable avec interrupteur 0/1                                                                                          |
|                        | Surpassement manuel                        | bouton poussoir externe                                                                                                       |
|                        | Angle de rotation                          | 90°                                                                                                                           |
|                        | Remarque relative à l'angle de rotation    | réglable avec butée mécanique                                                                                                 |
|                        | Durée de course (moteur)                   | 90 s / 90°                                                                                                                    |
|                        | Niveau sonore, moteur                      | 35 dB(A)                                                                                                                      |
|                        | Indication de la position                  | Mécanique, enfichable                                                                                                         |
| Données de sécurité    | Bloc d'alimentation UL                     | Alimentation de classe 2                                                                                                      |
|                        | Indice de protection IEC/EN                | IP54                                                                                                                          |
|                        | Indice de protection NEMA/UL               | NEMA 2                                                                                                                        |
|                        | Boîtier de protection                      | Boîtier UL de type 2                                                                                                          |
|                        | Homologations                              | ULus selon UL60730-1A/-2-14, CAN/CSA E60730-1.02, CE selon 2014/30/UE et 2014/35/UE                                           |
|                        | Norme relative à la qualité                | ISO 9001                                                                                                                      |
|                        | UL 2043 Compliant                          | Convient pour une utilisation dans les plénums d'air conformément à la section 300.22(C) du NEC et à la section 602 de l'IMC. |
|                        | Humidité ambiante                          | 95% max. humidité relative, sans condensation                                                                                 |
|                        | Température ambiante                       | -30...50°C [-22...122°F]                                                                                                      |
|                        | Température de stockage                    | -40...80°C [-40...176°F]                                                                                                      |

## Caractéristiques techniques

|                     |                     |                                            |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| Données de sécurité | Entretien           | sans entretien                             |
| Poids               | Poids               | 1.0 lb [0.47 kg]                           |
| Matériaux           | Matériau de boîtier | Boîtier en acier galvanisé et en plastique |

Notes explicatives †Tension de choc nominale 4 kV, Type d'action 1, Contrôle du degré de pollution 3.


## Installation électrique

## NOTES D'INSTALLATION

- ⓘ Les servomoteurs dotés d'un câble d'alimentation sont numérotés.
- ⚠ Ils assurent la protection contre les surcharges et se déconnectent au besoin.
- ⚠ Les actionneurs peuvent être montés en parallèle. Il faut respecter la puissance consommée et l'impédance d'entrée.
- ◆ Conforme aux exigences du cULus sur les appareils qui ne nécessitent aucune mise à la terre.
- ⚠ **Avertissement! Composants électriques sous tension!**  
Lorsqu'on procède à l'installation, aux essais, à l'entretien et au dépannage de ce produit, Il peut arriver que des composants électriques soient toujours sous tension. Il est recommandé de confier cette tâche à un électricien agréé qui a reçu la formation appropriée pour manipuler des composants électriques sous tension. Le non-respect des mesures de sécurité électrique lorsqu'on est exposé à des composants électriques sous tension peut causer la mort ou des blessures graves.

## Schémas de câblage

Tout ou rien AC 100...240 V



Virgule flottante AC 100...240 V

