


3 voies Mélange/Répartiton, Robinet de réglage caractérisé, Bille et tige de manœuvre en acier inoxydable



L'image peut différer du produit



garantie de 5 ans



## Aperçu des différents types

| Type | DN      |
|------|---------|
| B325 | 1" [25] |

## Caractéristiques techniques

|                               |                                      |                                                                                                   |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Données fonctionnelles</b> | Taille du robinet[mm]                | 1" [25]                                                                                           |
|                               | Fluide                               | eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol                                                   |
|                               | Plage de température du fluide (eau) | 0...250°F [-18...120°C]                                                                           |
|                               | Pression nominale du corps           | 600 psi                                                                                           |
|                               | Pression de fermeture Δps            | 200 psi                                                                                           |
|                               | Débit                                | Orifice A : tel que sur le graphique Orifice B : 70 % de A - AB Cv                                |
|                               | Caractéristique de débit             | Égal pourcentage dans l'orifice A, orifice B modifié pour un débit constant dans l'orifice commun |
|                               | Taux d'étanchéité                    | 0 % pour A – AB, <2.0 % pour B – AB                                                               |
|                               | Raccord de tuyau                     | Filetage intérieur<br>NPT (femelle)                                                               |
|                               | Entretien                            | sans entretien                                                                                    |
|                               | Configuration d'écoulement           | 3 voies Mélange/Répartiton                                                                        |
|                               | Débit réglable                       | 75°                                                                                               |
|                               | Cv                                   | 30                                                                                                |
|                               | Aucun disque de caractérisation      | TRUE                                                                                              |
| <b>Matériaux</b>              | Corps de robinet                     | Corps en laiton nickelé                                                                           |
|                               | Tige de manœuvre                     | Acier inoxydable                                                                                  |
|                               | Joint de la tige de manœuvre         | EPDM (lubrifié)                                                                                   |
|                               | Siège                                | PTFE                                                                                              |
|                               | Disque caractérisé                   | TEFZEL®                                                                                           |
|                               | Joint torique                        | EPDM (lubrifié)                                                                                   |
|                               | Bille                                | Acier inoxydable                                                                                  |
| <b>Suitable actuators</b>     | Sans sûreté intégrée                 | LRB(X)<br>LRQB(X)<br>NRB(X) N4                                                                    |
|                               | Ressort                              | LF                                                                                                |

Notes de sécurité




- **AVERTISSEMENT :** Ce produit présente un risque d'exposition au plomb, matériau reconnu par l'État de Californie pour causer le cancer et des troubles de la reproduction. Pour plus de renseignements, visitez [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov).

Caractéristiques du produit

**Utilisation** Ce robinet est généralement utilisé dans les appareils de traitement d'air sur les serpentins de chauffage ou de refroidissement, et les serpentins de chauffage ou de refroidissement des ventilo-convecteurs. D'autres applications courantes comprennent les ventilo-convecteurs, les serpentins de réchauffage de boîtes VAV et les contournements. Ce robinet convient pour une utilisation dans un système hydronique à débit variable ou constant.

Détails débit/montage


This valve is not suitable for use as a change over valve.




Dimensions


| Type | DN      | Poids            |
|------|---------|------------------|
| B325 | 1" [25] | 1.3 lb [0.58 kg] |

LRB, LRX




LRB, LRX



**Dimensions**
**LRQB, LRQX**

**LRQB, LRQX**

| A          | B         | C          | D          | E         | F           | H1        | H2      |
|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|---------|
| 8.9" [226] | 3.1" [78] | 6.7" [169] | 5.6" [142] | 1.6" [40] | 1.6 po [40] | 1.2" [30] | 1" [25] |

**LF**

**LF**

| A          | B         | C          | D          | E         | F           |
|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
| 8.1" [206] | 3.1" [78] | 6.5" [165] | 5.6" [142] | 1.9" [48] | 1.9 po [48] |

Modulant, Sans fonction de sécurité, 100...240 V



garantie de 5 ans



## Caractéristiques techniques

|                        |                                                            |                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Données électriques    | Tension nominale                                           | AC 100...240 V                                                                                                                     |
|                        | Fréquence de tension nominale                              | 50/60 Hz                                                                                                                           |
|                        | Plage de tension nominale                                  | AC 85...265 V                                                                                                                      |
|                        | Consommation d'énergie en service                          | 2.5 W                                                                                                                              |
|                        | Consommation d'énergie en position d'arrêt                 | 1 W                                                                                                                                |
|                        | Dimensionnement du transformateur                          | 4 VA                                                                                                                               |
|                        | Connexion électrique                                       | Câble 18 GA pour appareils ménagers, 1 m, 3 m or 5 m, avec connecteur de conduit de 1/2 po NPT, indice de protection NEMA 2 / IP54 |
|                        | Protection contre les surcharges                           | électronique sur toute la rotation de 0...90°                                                                                      |
|                        | Protection électrique                                      | les servomoteurs ont une double isolation                                                                                          |
| Données fonctionnelles | Plage de fonctionnement Y                                  | 2...10 V                                                                                                                           |
|                        | Remarque relative à la plage de fonctionnement Y           | 4...20 mA avec ZG-R01 (résistance de 500 Ω, 1/4 W)                                                                                 |
|                        | Impédance d'entrée                                         | 100 kΩ pour 2...10 V (0.1 mA), 500 Ω pour 4...20 mA                                                                                |
|                        | Signal d'asservissement de position U                      | 2...10 V                                                                                                                           |
|                        | Remarque relative au signal d'asservissement de position U | Max. 1 mA                                                                                                                          |
|                        | Sens de déplacement du moteur à mouvement                  | sélectionnable avec interrupteur 0/1                                                                                               |
|                        | Surpassement manuel                                        | bouton poussoir externe                                                                                                            |
|                        | Angle de rotation                                          | 90°                                                                                                                                |
|                        | Remarque relative à l'angle de rotation                    | réglable avec butée mécanique                                                                                                      |
|                        | Durée de course (moteur)                                   | 90 s / 90°                                                                                                                         |
|                        | Durée de course réglable                                   | 150, 90, 45, 35 s                                                                                                                  |
|                        | Niveau sonore, moteur                                      | 35 dB(A)                                                                                                                           |
|                        | Indication de la position                                  | Mécanique, enfichable                                                                                                              |
| Données de sécurité    | Bloc d'alimentation UL                                     | Alimentation de classe 2                                                                                                           |
|                        | Indice de protection IEC/EN                                | IP54                                                                                                                               |
|                        | Indice de protection NEMA/UL                               | NEMA 2                                                                                                                             |
|                        | Boîtier de protection                                      | Boîtier UL de type 2                                                                                                               |
|                        | Homologations                                              | ULus selon UL60730-1A/-2-14, CAN/CSA E60730-1.02, CE selon 2014/30/UE et 2014/35/UE                                                |
|                        | Norme relative à la qualité                                | ISO 9001                                                                                                                           |

## Caractéristiques techniques

|                     |                         |                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Données de sécurité | UL 2043 Compliant       | Convient pour une utilisation dans les plénums d'air conformément à la section 300.22(C) du NEC et à la section 602 de l'IMC. |
|                     | Humidité ambiante       | 95% max. humidité relative, sans condensation                                                                                 |
|                     | Température ambiante    | -30...50°C [-22...122°F]                                                                                                      |
|                     | Température de stockage | -40...80°C [-40...176°F]                                                                                                      |
|                     | Entretien               | sans entretien                                                                                                                |
| Poids               | Poids                   | 1.3 lb [0.58 kg]                                                                                                              |
| Matériaux           | Matériau de boîtier     | Boîtier en acier galvanisé et en plastique                                                                                    |

Notes explicatives †Tension de choc nominale 4 kV, Type d'action 1, Contrôle du degré de pollution 3.

## Installation électrique

## NOTES D'INSTALLATION

- Les servomoteurs dotés d'un câble d'alimentation sont numérotés.
- Ils assurent la protection contre les surcharges et se déconnectent au besoin.
- Les actionneurs peuvent être montés en parallèle. Il faut respecter la puissance consommée et l'impédance d'entrée.
- Ne connecter le commun qu'à la branche négative (-) des circuits de commande.
- Une résistance de 500  $\Omega$  (ZG-R01) assure la conversion du signal de positionnement de 4 à 20 mA à 2 à 10 V.
- Conforme aux exigences du cULus sur les appareils qui ne nécessitent aucune mise à la terre.
- Avertissement! Composants électriques sous tension!**  
Lorsqu'on procède à l'installation, aux essais, à l'entretien et au dépannage de ce produit, Il peut arriver que des composants électriques soient toujours sous tension. Il est recommandé de confier cette tâche à un électricien agréé qui a reçu la formation appropriée pour manipuler des composants électriques sous tension. Le non-respect des mesures de sécurité électrique lorsqu'on est exposé à des composants électriques sous tension peut causer la mort ou des blessures graves.

## Schémas de câblage

2...10 V / 4...20 mA Commande AC 100...240 V

