

Robinet à papillon avec

- Étanchéité à la bulle à la fermeture
- Siège élastique
- Les dimensions face à face du robinet sont conformes aux normes API 609 et MSS-SP-67
- Entièrement assemblé et testé, prêt pour l'installation



Picture may differ from product



5-year warranty

Aperçu des différents types


Type	DN
F6150L	6" [150]

Caractéristiques techniques

Données fonctionnelles	Fluide	Eau froide et tiède, eau contenant du glycol à un volume maximal de 60 %.
	Température du fluide	-22...250°F [-30...120°C]
	Pression nominale du corps	Classe ANSI compatible avec CWP de 125, 232 psi
	Pression de fermeture Δps	200 psi
	Caractéristique de débit	Égal pourcentage
	Taux de fuite	Taux de fuite à 0%
	Raccord de tuyau	Bride à utiliser avec ASME/ANSI classe 125/150
	Entretien	sans entretien
	Configuration d'écoulement	2-way
	Débit réglable	Rotation à 90°
	Cv	2055
	Vitesse maximale	12 FPS
	Fils de languette	3/4-10 UNC
Matériaux	Corps de robinet	Fonte ductile GGG40
	Centre de téléchargement	Acier inoxydable AISI 304 (CF-8, 1.4308)
	Tige de manœuvre	Acier inoxydable AISI 420 (1.4021)
	Joint de la tige de manœuvre	Joint torique en EPDM
	Roulement de la tige de manoeuvre	Bronze, acier, PTFE
	Siège	EPDM

Dimensions

Type	DN	Poids
F6150L	6" [150]	26.1 lb [11.8 kg]

Dimensions

Documentation complémentaire

- Gamme complète de produits pour les systèmes à l'eau
- Fiches techniques pour servomoteurs
- Instructions d'installation servomoteurs et des robinets à papillon
- Remarques générales relatives à la planification de projets

- For manual operation of D6.. butterfly valves.



Picture may differ from product

Type Overview

Type	DN
ZD6N-S100	25...100
ZD6N-S150	125...300
ZD6N-S350	350
ZD6N-S400	400
ZD6N-S450	450
ZD6N-S500	500
ZD6N-S600	600
ZD6N-S700	700

Technical data

Functional data	Servicing	maintenance-free
-----------------	-----------	------------------

Product features

Application	not suitable for outdoor applications
-------------	---------------------------------------

Installation notes

Motorisation

	DN	D650N(L)	D665N(L)	D680N(L)	D6100N(L)	D6125N(L)	D6150N(L)	D6100W(L)	D6125W(L)	D6150W(L)	D6200W(L)	D6250W(L)	D6300W(L)	D6350N(L)/B(L)	D6450N(L)/B(L)	D6500N(L)/B(L)	D6600N(L)/B(L)
A) Standard actuators	ZD6N-S100	25...100	x	x	x	x		x									
B) Fail-safe actuators	ZD6N-S150	125...300				x	x		x	x	x	x					
C) Adapter	ZD6N-S350	350											x				
	ZD6N-S400	400												x			
	ZD6N-S450	450													x		
	ZD6N-S500	500														x	
	ZD6N-S600	600															x

Dimensions

Type	A [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	L [mm]	S [mm]	øF [mm]	SpR [mm]	F [mm]	 kg
ZD6N-S100	164.5	76	170	71	107	146	24:1 F05, 14 x 14		4.6
ZD6N-S150	164.5	76	170	71	107	146	24:1 F07, 17 x 17		4.6
ZD6N-S350	228	113	301.5	82	160	285	50:1 F10, 22 x 22		11.8
ZD6N-S400	260	155	439.5	98	254	385	80:1 F14, 36 x 36		16.5
ZD6N-S450	260	155	439.5	98	254	385	80:1 F14, 36 x 36		21.8
ZD6N-S500	280	110	390	124	220	285	560:1F14, 36 x 36		34.5
ZD6N-S600	306	136	442	129	272	385	560:1F16, 36 x 36		49