

2 vias, Válvula de controle caracterizada, Esfera e haste de aço inoxidável



5 anos garantia



## Visão geral do tipo

| Tipo | Diâmetro nominal |
|------|------------------|
| B215 | 15               |

## Dados técnicos

|                    |                                       |                                          |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Dados funcionais   | Tamanho da válvula [mm]               | 0.5" [15]                                |
|                    | MamPath                               | água gelada ou quente, até 60% de glycol |
|                    | Faixa de temperatura do fluido (água) | 0...250°F [-18...120°C]                  |
|                    | Pressão nominal do corpo              | 600 psi                                  |
|                    | Pressão de fechamento Δps             | 200 psi                                  |
|                    | Característica de vazão               | igual porcentagem                        |
|                    | Taxa de vazamento                     | 0% para A - AB                           |
|                    | Conexão de tubo                       | Rosca interna<br>NPT (fêmea)             |
|                    | Nome da edificação/projeto            | sem manutenção                           |
|                    | Padrão de fluxo                       | 2 vias                                   |
|                    | Vazão volumétrica controlável         | 75°                                      |
|                    | Cv                                    | 10                                       |
| Materiais          | Corpo da válvula                      | Corpo em latão niquelado                 |
|                    | Haste                                 | aço inoxidável                           |
|                    | Vedação da haste                      | EPDM (lubrificado)                       |
|                    | Assento                               | PTFE                                     |
|                    | Disco caracterizador                  | TEFZEL®                                  |
|                    | O-ring                                | EPDM (lubrificado)                       |
|                    | Esfera                                | aço inoxidável                           |
| Suitable actuators | Sem função de segurança               | TR<br>LRB(X)<br>LRQB (X)<br>NRB (X) N4   |
|                    | Mola                                  | TFRB (X)<br>LF                           |

## Notas sobre segurança



- AVISO: Este produto pode expô-lo a chumbo que é conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e danos reprodutivos. Para mais informações, acesse [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov)

Características do produto

**Aplicação** Essa válvula é normalmente usada em unidades de tratamento de ar em serpentinas de aquecimento ou resfriamento e em serpentinas de aquecimento ou resfriamento de unidades de ventiloconvectores. Algumas outras aplicações comuns incluem ventiladores de unidade, bobinas de reaquecimento de caixas VAV e loops de derivação. Esta válvula é adequada para uso em um sistema hidráulico com fluxo variável.

Detalhes de fluxo/montagem


As válvulas de duas vias devem ser instaladas com o disco a montante.



Dimensões


| Tipo | Diâmetro nominal | Peso              |
|------|------------------|-------------------|
| B215 | 15               | 0.65 lb [0.30 kg] |

LRB, LRX



| A          | B         | Organizações de vendas | D          | E         | F         | H1        | H2        |
|------------|-----------|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9.4" [239] | 2.4" [60] | 5.6" [141]             | 5.0" [127] | 1.3" [33] | 1.3" [33] | 1.2" [30] | 1.1" [28] |

TR



| A         | B         | C          | D          | E         | F         |
|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 3.7" [95] | 2.4" [60] | 5.2" [132] | 4.6" [117] | 1.3" [33] | 1.3" [33] |


## Dimensões

TFRB, TFRX




| A          | B         | C          | D          | E         | F         |
|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 6.6" [167] | 2.4" [60] | 6.1" [154] | 5.5" [140] | 1.5" [39] | 1.5" [39] |

LF



| A           | B         | C          | D          | E         | F         |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 7.91" [200] | 2.4" [60] | 6.1" [154] | 5.5" [140] | 1.8" [46] | 1.8" [46] |

ARB N4, ARX N4, NRB N4, NRX N4



ARB N4, ARX N4, NRB N4, NRX N4

| A           | B         | C          | D          | E         | F         |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 11.4" [289] | 2.4" [60] | 7.7" [196] | 7.0" [179] | 3.1" [80] | 3.1" [80] |

On/Off, Com retorno por mola, 120 V



5 anos garantia



## Dados técnicos

|                    |                                                         |                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dados elétricos    | Tensão nominal                                          | AC 120 V                                                                                  |
|                    | Frequência da tensão nominal                            | 50/60 Hz                                                                                  |
|                    | Faixa de tensão nominal                                 | CA 96...132 V                                                                             |
|                    | Consumo de energia em operação                          | 5,5 W                                                                                     |
|                    | Consumo de energia em posição de repouso                | 3,5 W                                                                                     |
|                    | Dimensionamento do transformador                        | 7,5 VA                                                                                    |
|                    | Switch auxiliar                                         | 1x SPDT, 1 mA...3 A (0,5 A indutivo), CC 5 V...CA 250 V, ajustável 0...95°                |
|                    | Capacidade de comutação do switch auxiliar              | 1 mA...3 A (0,5 A indutivo), CC 5 V...CA 250 V                                            |
|                    | Conexão elétrica                                        | (2) Cabos de equipamento de 18 GA, 3 pés [1 m], com conectores de canal NPT de 1/2"       |
|                    | Proteção contra sobrecarga                              | eletrônica em toda a rotação de 0...95°                                                   |
| Dados funcionais   | Sentido de rotação motor                                | selecionável com interruptor 0/1                                                          |
|                    | Sentido de rotação à prova de falhas                    | reversível com montagem cw / ccw                                                          |
|                    | Ângulo de rotação                                       | 90°                                                                                       |
|                    | Tempo de abertura ou fechamento (motor)                 | 75 s / 90°                                                                                |
|                    | Tempo de abertura ou fechamento com função de segurança | <25 s @ -4...122°F [-20...50°C], <60 s @ -22°F [-30°C]                                    |
|                    | Nível de ruído, motor                                   | 50 dB(A)                                                                                  |
|                    | Nível de ruído, função de segurança                     | 62 dB(A)                                                                                  |
|                    | Indicação de posição                                    | Mecânico                                                                                  |
| Dados de segurança | Grau de proteção IEC/EN                                 | IP54                                                                                      |
|                    | Grau de proteção NEMA/UL                                | NEMA 2                                                                                    |
|                    | Invólucro                                               | Tipo de invólucro UL 2                                                                    |
|                    | Listagem de agências                                    | cULus acc. Conforme UL 873 e CAN / CSA C22.2 No. 24-93                                    |
|                    | Padrão de qualidade                                     | ISO 9001                                                                                  |
|                    | UL 2043 Compliant                                       | Adequado para uso em plenum de ar conforme a Seção 300.22 (C) da NEC e a Seção 602 da IMC |
|                    | Umidade do ambiente                                     | Máx. 95% RH, sem condensação                                                              |
|                    | Temperatura ambiente                                    | -22...122°F [-30...50°C]                                                                  |
|                    | Temperatura de armazenagem                              | -40...176°F [-40...80°C]                                                                  |

Dados técnicos

|                    |                               |                 |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|
| Dados de segurança | Nome da edificação/projeto    | sem manutenção  |
| Peso               | Peso                          | □               |
| Materiais          | Material da caixa de proteção | aço galvanizado |

Notas de rodapé †Tensão de impulso nominal 800V, tipo de ação 1.AA, grau de poluição de controle 3

Instalação elétrica

NOTAS DE INSTALAÇÃO

- Os atuadores com cabos de eletrodomésticos são numerados.
- Proporciona proteção contra sobrecarga e desliga quando necessário.
- Os atuadores podem ser conectados em paralelo se não estiverem mecanicamente ligados. O consumo de energia e a impedância de entrada devem ser observados.
- Um switch auxiliar embutido (1x SPDT), para indicação da posição final, controle de intertravamento, partida do ventilador, etc.
- Aplique apenas tensão de linha CA ou somente tensão UL-Class 2 aos terminais dos interruptores auxiliares. Não é permitida a operação mista ou combinada de tensão / segurança extra baixa da linha.
- Atende aos requisitos padrão cULus sem necessidade de uma conexão de aterramento elétrico.
- Aviso! Componentes elétricos energizados!**  
Durante a instalação, teste, manutenção e solução de problemas deste produto, pode ser necessário trabalhar com componentes elétricos energizados. Solicite que estas tarefas sejam realizadas por um eletricista qualificado ou outra pessoa que tenha sido devidamente treinada na manipulação de componentes elétricos energizados. O não cumprimento de todas as precauções de segurança elétrica durante a exposição a componentes elétricos energizados pode resultar em lesões graves ou morte.

Diagramas de fiação

On/Off

