


3 vias Mistura/desvio, Válvula de controle caracterizada, Esfera de latão cromado e haste de latão niquelado



5 anos garantia



A imagem pode ser diferente do produto

Visão geral do tipo

| Tipo | Diâmetro nominal |
|-------|------------------|
| B312B | 1/2" [15] |

Dados técnicos

| Dados funcionais | Tamanho da válvula [mm] | 0.5" [15] |
|---------------------------------------|--|--------------------------|
| MamPath | água gelada ou quente, até 60% de glycol | |
| Faixa de temperatura do fluido (água) | 0...250°F [-18...120°C] | |
| Pressão nominal do corpo | 600 psi | |
| Pressão de fechamento Δps | 200 psi | |
| Vazão | Porta A: conforme indicado no gráfico Porta B: 70% de A - AB Cv | |
| Característica de vazão | Igual porcentagem da porta A, porta B modificada para fluxo de porta comum constante | |
| Taxa de vazamento | 0% para A - AB, <2,0% para B - AB | |
| Conexão de tubo | Rosca interna NPT (fêmea) | |
| Nome da edifício/projeto | sem manutenção | |
| Padrão de fluxo | 3 vias Mistura/desvio | |
| Vazão volumétrica controlável | 75° | |
| Cv | 3 | |
| Materiais | Corpo da válvula | Corpo em latão niquelado |
| | Haste | latão niquelado |
| | Vedaçāo da haste | EPDM (lubrificado) |
| | Assento | PTFE |
| | Disco caracterizador | TEFZEL® |
| | O-ring | EPDM (lubrificado) |
| | Esfera | latão cromado |
| Suitable actuators | Sem função de segurança | TR LRB(X) |
| | Mola | TFRB (X) LF |

Notas sobre segurança



- AVISO: Este produto pode expô-lo a chumbo que é conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.p65warnings.ca.gov


Características do produto

Aplicação

Essa válvula é normalmente usada em unidades de tratamento de ar em serpentinhas de aquecimento ou resfriamento e em serpentinhas de aquecimento ou resfriamento de unidades de ventiloconvectores. Algumas outras aplicações comuns incluem ventiladores de unidade, bobinas de reaquecimento de caixas VAV e loops de derivação. Esta válvula é adequada para uso em um sistema hidrônico com fluxo variável ou constante.

Detalhes de fluxo/montagem


This valve is not suitable for use as a change over valve.




Dimensões

| Tipo | Diâmetro nominal | Peso |
|-------|------------------|-------------------|
| B312B | 1/2" [15] | 0.72 lb [0.33 kg] |

LRB, LRX




TR




Dimensões

TFRB, TFRX



LF



On/Off, Com retorno por mola, 24 V



5 anos garantia



Dados técnicos

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Dados elétricos | Tensão nominal | AC/DC 24 V |
| | Frequência da tensão nominal | 50/60 Hz |
| | Faixa de fornecimento de energia CA | CA 19,2...28,8 V / CC 21,6...28,8 V |
| | Consumo de energia em operação | 2,5 W |
| | Consumo de energia em posição de repouso | 1,3 W |
| | Dimensionamento do transformador | 5 VA |
| | Conexão elétrica | Cabo de equipamento 18 GA, 1 m, com conector do canal de 1/2" |
| | Proteção contra sobrecarga | eletrônica em toda a rotação de 0...95° |
| Dados funcionais | Torque do Motor | □ |
| | Feedback de posição U nota | Sem feedback |
| | Sentido de rotação motor | selecionável pela montagem ccw / cw |
| | Sentido de rotação à prova de falhas | reversível com montagem cw / ccw |
| | Ângulo de rotação | Máx. 95° |
| | Tempo de abertura ou fechamento (motor) | 75 s |
| | Tempo de abertura ou fechamento com função de segurança | <75 s @ 20°C |
| | Nível de ruído, motor | 50 dB(A) |
| | Nível de ruído, função de segurança | 50 dB(A) |
| | Indicação de posição | Mecânico |
| Dados de segurança | Fonte de energia UL | Fornecimento Classe 2 |
| | Grau de proteção IEC/EN | IP42 |
| | Grau de proteção NEMA/UL | NEMA 2 |
| | Invólucro | Tipo de invólucro UL 2 |
| | Listagem de agências | cULus acc. para UL60730-1A / -2-14, CAN / CSA E60730-1: 02, CE acc. até 2014/30 / UE |
| | Padrão de qualidade | ISO 9001 |
| | UL 2043 Compliant | Adequado para uso em plenum de ar conforme a Seção 300.22 (C) da NEC e a Seção 602 da IMC |
| | Umidade do ambiente | Máx. 95% RH, sem condensação |
| | Temperatura ambiente | -22...122°F [-30...50°C] |
| | Temperatura de armazenagem | -40...176°F [-40...80°C] |
| | Nome da edifício/projeto | sem manutenção |
| Peso | Peso | 1.2 lb [0.56 kg] |

Dados técnicos

Materiais Material da caixa de proteção UL94-5VA

Notas de rodapé †Tensão de impulso nominal 800V, tipo de ação 1-AA, grau de poluição de controle 3

Instalação elétrica

NOTAS DE INSTALAÇÃO

- A** Os atuadores com cabos de eletrodomésticos são numerados.
- 1** Proporciona proteção contra sobrecarga e desliga quando necessário.
- 2** Os atuadores podem ser conectados em paralelo. O consumo de energia e a impedância de entrada devem ser observados.
- 3** Os atuadores também podem ser alimentados por DC 24 V.
- ◆** Atende aos requisitos padrão cULus sem necessidade de uma conexão de aterramento elétrico.
- ⚠ Aviso! Componentes elétricos energizados!**

Durante a instalação, teste, manutenção e solução de problemas deste produto, pode ser necessário trabalhar com componentes elétricos energizados. Solicite que estas tarefas sejam realizadas por um eletricista qualificado ou outra pessoa que tenha sido devidamente treinada na manipulação de componentes elétricos energizados. O não cumprimento de todas as precauções de segurança elétrica durante a exposição a componentes elétricos energizados

Diagramas de fiacão

Diag/ai
On/Off

