



2 anos garantia

Visão geral do tipo

Tipo	Diâmetro nominal
ZONE225N-80	25

Dados técnicos


	Dados funcionais	
	Tamanho da válvula [mm]	1" [25]
	MamPath	água gelada ou quente, até 50% de glycol
	Faixa de temperatura do fluido (água)	32...212°F [0...100°C]
	Pressão nominal do corpo	300 psi
	Pressão de fechamento Δp_s	20 psi
	Característica de fluxo	liga/desliga
	Padrão de fluxo	2 vias
	Taxa de vazamento	ANSI Classe III 0,1%
	Cv	8
	Materiais	
	Corpo da válvula	latão forjado
	Vedaçāo do invólucro	EPDM
	Spindle	aço inoxidável
	URL da Google Store	EPDM
	Conexão de tubo	Terminais NPT fêmeas
	Suitable actuators	
	Mola	ZONA

Características do produto

Aplicação	Esta válvula é normalmente usada em unidades de serpentina de ventilador, rodapés ou outras aplicações hidrônicas onde é exigida operação com função de segurança contra falhas ou controle de 2 fios. Esta válvula é adequada para uso em um sistema hidrônico com fluxo variável ou constante. Esta válvula é projetada para caber em espaços compactos, onde é necessário controle liga/desliga utilizando tensões de 24 VCA ou 120 VCA.
------------------	--

Dimensões

Tipo	Diâmetro nominal
ZONE225N-80	25



CMS/WEB	Descrição do URL	C	D	E	F
4.0" [102]	3.4" [86]	3,7" [93]	4.6" [117]	1.2" [30]	1,2" [31]



2 anos garantia



Dados técnicos

Dados elétricos	Tensão nominal	AC 120 V
	Frequência da tensão nominal	50/60 Hz
	Consumo de energia em operação	6,5 W
	Dimensionamento do transformador	7 VA (fonte de energia classe 2)
	Conexão elétrica	Fios de 6"
Dados funcionais	Ângulo de rotação	90°
	Tempo de abertura ou fechamento com função <5 s Variável: 2,5...10 s de segurança	
	Nível de ruído, motor	35 dB(A)
	Nível de ruído, função de segurança	35 dB(A)
Dados de segurança	Grau de proteção IEC/EN	IP20
	Grau de proteção NEMA/UL	NEMA 1
	Invólucro	Tipo de invólucro UL 1
	Listagem de agências	CE, cULus
	Padrão de qualidade	ISO 9001
	Temperatura ambiente	32...104 [0...40°C]
	Temperatura de armazenagem	-40...176°F [-40...80°C]
	Umidade do ambiente	Máx. 95% RH, sem condensação
	Nome da edifício/projeto	sem manutenção
Materiais	Material da caixa de proteção	aço galvanizado

Instalação elétrica

NOTAS DE INSTALAÇÃO

Atende aos requisitos padrão cULus sem necessidade de uma conexão de aterramento elétrico.

Um interruptor auxiliar embutido, 1x SPST 0,4A a 24 VCA (cargas resistivas e indutivas).

Diagramas de fiação

Interruptor auxiliar incorporado (opcional) (apenas nos modelos -S)

