

Válvula borboleta com Tipos ranhurados


- Disco ferro dúctil revestido a níquel sem eletrólito
- Fechamento à prova de bolhas
- Assento flexível
- As dimensões face a face da válvula estão em conformidade com as normas AWWA (c606) e MSS-SP-67
- Completamente montado e testado, pronto para a instalação
- VIC-300 Masterseal is manufactured by the Victaulic Company.



5 anos garantia



2-year warranty


Visão geral do tipo


Tipo	Diâmetro nominal
F6200VIC	200

Dados técnicos

Dados funcionais	Tamanho da válvula [mm]	8" [200]
	MamPath	água gelada ou quente, até 60% de glycol
	Faixa de temperatura do fluido (água)	-22...250°F [-30...120°C]
	Pressão nominal do corpo	Classe ANSI ranhurado AWWA, 300 psi
	Característica de vazão	igual porcentagem modificada
	Taxa de vazamento	0%
	Conexão de tubo	Sulcado ANSI/AWWA (c606)
	Nome da edificação/projeto	sem manutenção
	Padrão de fluxo	2 vias
	Vazão volumétrica controlável	Rotação de 90°
	Cv	3400
	Velocidade máxima	20 FPS
Materiais	Corpo da válvula	Ferro fundido dúctil ASTM A536
	Acabamento do corpo	esmalte alquídico preto
	Haste	416 aço inoxidável
	Vedação da haste	fibra de vidro com revestimento de TFE
	Assento	EPDM
	Disco	ferro dúctil revestido a níquel sem eletrólito
Suitable actuators	Sem função de segurança	SY4 PRB (X)

Características do produto


Detalhes de fluxo/montagem



Dimensões

Tipo	Diâmetro nominal	Peso
F6200VIC	200	35 lb [16 kg]


SY4-6



SY4-6


CMS/WEB	Descrição do URL	C	D	E	F
11.5" [293]	5.3" [135]	29.4" [747]	24.4" [620]	5.0" [127]	5.0" [127]

Dimensões



F6..VIC_PR

A	B	C	D	E	F
11.7" [298]	5.3" [135]	20,6" [523]	15.7" [399]	5.0" [127]	5,0" [127]



F6..VIC_PK

A	B	D	E	F
11.7" [298]	5.3" [135]	18.6" [473]	5.0" [127]	5,0" [127]

On/Off, 3 fios, Sem função de segurança, 120 V



2 anos garantia

Dados técnicos

Dados elétricos	Tensão nominal	AC 120 V
	Frequência da tensão nominal	50/60 Hz
	Observação sobre a faixa de tensão nominal	CA 96...132 V
	Dimensionamento do transformador	253 VA
	Consumo de corrente	2.1 A
	Switch auxiliar	2 x SPDT, 1 mA...5 A (3 A indutivo), CC 5 V...CA 250 V, 1x 3° / 1x 87°
	Capacidade de comutação do switch auxiliar	1 mA...5 A (3 A indutivo), CC 5 V...CA 250 V
	Conexão elétrica	Blocos de terminais
	Proteção contra sobrecarga	recorte de 135°C com proteção térmica
	Controle de umidade interno	resistive heating element
Dados funcionais	Torque do Motor	[400 Nm]
	Sentido de rotação motor	seleccionável com interruptor 0/1
	Controle manual	volante
	Ângulo de rotação	90°
	Tempo de abertura ou fechamento (motor)	19 s
	Valor do ciclo de trabalho	30%
	Nível de ruído, motor	45 dB(A)
	Indicação de posição	indicador abobadado montado na parte superior
Dados de segurança	Grau de proteção IEC/EN	IP66/67
	Grau de proteção NEMA/UL	NEMA 4X
	Invólucro	Gabinete UL Tipo 4X
	Listagem de agências	ISO, CE, cCSAus
	Padrão de qualidade	ISO 9001
	Umidade do ambiente	Máx. 100% RH
	Temperatura ambiente	-22...149°F [-30...65°C]
	Temperatura de armazenagem	-40...176°F [-40...80°C]
	Nome da edificação/projeto	sem manutenção
Peso	Peso	160 lb [72 kg]
Materiais	Material da caixa de proteção	alumínio fundido
	Trem de engrenagem	conjuntos de engrenagens de aço de alta liga, com travamento automático

Características do produto






Aplicação Os atuadores da Série SY são dispositivos de potência fracionada e utilizam fontes de alimentação de onda completa. Observe os requisitos de dimensionamento do fio e dimensionamento do transformador. Os modelos proporcionais NÃO PODEM ser conectados a fontes de alimentação do atuador de acoplamento direto Belimo (AF, AM, GM ... etc) ou a qualquer tipo de dispositivo de meia onda. Você DEVE usar um transformador ou fonte de alimentação separada e dedicada para alimentar o atuador SY. Por favor, não conecte outro equipamento de automação à fonte de suprimento SY dedicada. Você DEVE usar quatro fios (mais um terra) para controlar um atuador SY de controle proporcional (consulte a seção Fiação SY).

Acessórios

Acessórios elétricos	Descrição	Tipo
	Desligamento elétrico local para atuador da série SY4...12, CA 120 V, on/off	HOA-120V
	Sistema de bateria de reserva para atuador da série SY4...6, CA 120 V, on/off	EXT-NSV-B03-120
	Sistema de bateria de reserva para atuador da série SY4...6, CA 120 V, MFT	EXT-NSV-B04-120
	Sistema de bateria de reserva para atuador da série SY4...5, CA 24 V, on/off	EXT-NSV-B13-24
	Sistema de bateria de reserva para atuador da série SY4...5, CA 24 V, MFT	EXT-NSV-B14-24

Instalação elétrica

 **NOTAS DE INSTALAÇÃO**

-  Não altere a configuração da sensibilidade ou da chave seletora com a energia aplicada.
-  Sinal de controle comum / neutro e de controle da fonte de alimentação "-" a um comum é proibido. Os terminais 4 e 6 precisam ser conectados separadamente.
-  Os relés de isolamento devem ser usados na conexão paralela de vários atuadores, usando uma entrada de sinal de controle comum. Os relés devem ser DPDT.
-  Relés de isolamento são necessários em aplicações paralelas. A razão pela qual as aplicações paralelas precisam de relés de isolamento é que o motor utiliza dois conjuntos de enrolamentos, um para cada direção. Quando um é energizado para girar o atuador em uma direção específica, uma voltagem é gerada no outro devido ao campo magnético criado a partir do primeiro. É chamado de volta EMF. Isso não é problema de um atuador porque a tensão gerada no segundo enrolamento não está conectada a nada, portanto não há fluxo. Em aplicações paralelas sem isolamento, essa tensão EMF energiza o enrolamento ao qual está conectado nos outros atuadores do sistema, os atuadores estão tentando virar nas duas direções ao mesmo tempo. A tensão EMF é sempre menor que a tensão de alimentação devido à resistência dos enrolamentos, portanto, enquanto o atuador ainda gira na direção comandada, o arrasto do outro reduz a saída de torque e causa superaquecimento.
-  **Aviso! Componentes elétricos energizados!**
Durante a instalação, teste, manutenção e solução de problemas deste produto, pode ser necessário trabalhar com componentes elétricos energizados. Solicite que estas tarefas sejam realizadas por um eletricista qualificado ou outra pessoa que tenha sido devidamente treinada na manipulação de componentes elétricos energizados. O não cumprimento de todas as precauções de segurança elétrica durante a exposição a componentes elétricos energizados pode resultar em lesões graves ou morte.

Instalação elétrica

Diagramas de fiação

110 / 120V ou 220 / 230V CA / CC

110/120 ou 220/230 VCA

