



5 anos garantia

Visão geral do tipo

Tipo	Curso
UGVL	0,6 "[15 mm] LV, 3/4" [20 mm] SV

Dados técnicos

Dados funcionais	MamPath	vapor e água quente ou fria
	Faixa de temperatura do fluido (água)	Consultar as especificações de Válvula do fabricante
	Posição de montagem	360°
	Tamanho aplicável da válvula	0.5...2" [15...50]
Materiais	Hardware	SS and Nickel plated steel
	Adaptador da haste	aluminum, steel (fits stems up to .66" dia both threaded or slotted.)
	Quadro, placa, base	aluminum, steel
	Aro	aluminum, steel, (fits bonnets up to 1.7" dia both threaded or notched.)
	Acoplamento	GF Nylon supplied
Suitable actuators	Sem mola	LVB (X) SVB (X)
	Função de segurança elétrica	LVKB (X) SVKB (X)
	Para referência de pressão de fechamento, selecione Pro ou atualize a documentação técnica.	

Características do produto


Padrão / Configuração	A configuração padrão para um enlace UGVL será instalada de fábrica junto com um atuador da série LV ou SV. Incluído no kit estará todo o hardware necessário para facilitar a montagem na válvula.
------------------------------	---

Dimensões

Tipo	Peso
UGVL	4.2 lb [1.9 kg]

LVB, LVX, SVB, SVX


LVB, LVX, SVB, SVX




CMS/WEB	Descrição do URL	C	H1	H2
8.0" [203]	4.4" [112]	8,6" [219]	7.5" [190]	11.4" [290]

LVKB, LVKX, SVKB, SVKX

LVKB, LVKX, SVKB, SVKX



A	B	C	H1	H2
8.5" [216]	4.4" [112]	9,6" [244]	8.4" [207]	12.1" [307]



5 anos garantia



Dados técnicos

Dados elétricos	Tensão nominal	AC 100...240 V
	Frequência da tensão nominal	50/60 Hz
	Consumo de energia em operação	3 W
	Consumo de energia em posição de repouso	2 W
	Dimensionamento do transformador	7 VA (fonte de energia classe 2)
	Conexão elétrica	Cabo de aparelho 18 GA com conector de conduíte de 1/2", 3 pés [1 m], grau de proteção NEMA 2 / IP54
	Proteção contra sobrecarga	eletrônico durante todo o curso
	Proteção elétrica	atuadores com isolamento duplo
Dados funcionais	Motor de força de atuação	1500 N [340 lbf]
	Feedback de posição U nota	Sem feedback
	Tempo de resposta de falta de energia (PF)	2 s
	Tempo de pré-carregamento	5...20 s
	Sentido de rotação motor	selecionável com interruptor
	Sentido de rotação à prova de falhas	reversível com switch
	Controle manual	Manivela sextavada de 4 mm (enviada com atuador)
	Curso	0,75" [19 mm]
	Tempo de abertura ou fechamento (motor)	90 s /
	Variável do tempo de abertura ou fechamento do motor	90 ou 150 s
	Tempo de abertura ou fechamento com função de segurança	<35 s
	Nível de ruído, motor	45 dB(A)
	Nível de ruído, função de segurança	60 dB(A)
Dados de segurança	Indicação de posição	Mecanicamente, com ponteiro
	Grau de proteção IEC/EN	IP54
	Grau de proteção NEMA/UL	NEMA 2
	Invólucro	Tipo de invólucro UL 2
	Listagem de agências	cULus acc. para UL60730-1A / -2-14, CAN / CSA E60730-1: 02, CE acc. para 2014/30 / UE e 2014/35 / UE
	Padrão de qualidade	ISO 9001
	Temperatura ambiente	-22...122°F [-30...50°C]
	Temperatura de armazenagem	-40...176°F [-40...80°C]
	Umidade do ambiente	Máx. 95% RH, sem condensação
	Nome da edificação/projeto	sem manutenção
Materiais	Material da caixa de proteção	Carcaça de alumínio e plástico fundido

