

Venkovní čidlo teploty

Pro měření teploty ve venkovních prostorách. Typické aplikace jsou v chladírnách, sklenících, výrobních závodech a skladech. IP65 / NEMA 4X třída krytí.



Obrázek se může lišit od produktu

Přehled typů

Typ	Výstupní signál pasivní teploty	Přesnost teploty	Měření proudu
01UT-1A	Pt100	Třída B, $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ @ 0°C [$\pm 0.5^{\circ}\text{F}$ @ 32°F]	$<1\text{ mA}$ @ 0°C [32°F]
01UT-1B	Pt1000	Třída B, $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ @ 0°C [$\pm 0.5^{\circ}\text{F}$ @ 32°F]	$<0.3\text{ mA}$ @ 0°C [32°F]
01UT-1C	Ni1000	$\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ @ 0°C [$\pm 0.7^{\circ}\text{F}$ @ 32°F]	$<0.3\text{ mA}$ @ 0°C [32°F]
01UT-1D	Ni1000TK5000	$\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ @ 0°C [$\pm 0.7^{\circ}\text{F}$ @ 32°F]	$<0.3\text{ mA}$ @ 0°C [32°F]
01UT-1F	NTC1k8	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ @ 25°C [$\pm 0.9^{\circ}\text{F}$ @ 77°F]	$<0.1\text{ mA}$ @ 25°C [77°F]
01UT-1L	NTC10k (10k2)	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ @ 25°C [$\pm 0.35^{\circ}\text{F}$ @ 77°F]	$<2\text{ mA}$ @ 25°C [77°F]
01UT-1M	NTC10k Pre (10k3)	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ @ 25°C [$\pm 0.35^{\circ}\text{F}$ @ 77°F]	$<2\text{ mA}$ @ 25°C [77°F]
01UT-1N	NTC10k Carel	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ @ 25°C [$\pm 0.35^{\circ}\text{F}$ @ 77°F]	$<0.2\text{ mA}$ @ 25°C [77°F]
01UT-1Q	NTC20k	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ @ 25°C [$\pm 0.35^{\circ}\text{F}$ @ 77°F]	$<0.5\text{ mA}$ @ 25°C [77°F]

Technická data

Elektrická data	Elektrické připojení	Zásuvná pružinová svorkovnice max. 2.5 mm ²
	Kabelový vstup	Kabelová průchodka s odlehčením tahu $\varnothing 6...8\text{ mm}$
Funkční data	Médium	Vzduch
Data měření	Měřené hodnoty	Teplota
Specifikace teplota pasivní	Měřicí rozsah	$-35...50^{\circ}\text{C}$ [$-30...120^{\circ}\text{F}$]
	Časová konstanta τ (63%) v místnosti	Typicky 854 s
Bezpečnostní data	Ochranná třída IEC/EN	III, ochranné velmi nízké napětí (PELV)
	Zdroj energie UL	Class 2 Supply
	Stupeň krytí IEC/EN	IP65
	Stupeň krytí NEMA/UL	NEMA 4X
	Pouzdro	UL Enclosure Type 4X
	Prohlášení o shodě EU	CE označení
	Certifikace IEC/EN	IEC/EN 60730-1
	Standard kvality	ISO 9001
	Typ akce	Typ 1
	Jmenovité rázové napětí napájení	0.8 kV
	Stupeň znečištění	3
	Vlhkost okolí	Max. 95% r.v., nekondenzační
	Okolní teplota	$-35...50^{\circ}\text{C}$ [$-30...120^{\circ}\text{F}$]
	Teplota kapaliny	$-35...50^{\circ}\text{C}$ [$-30...122^{\circ}\text{F}$]
	Teplota povrchu pouzdra	Max. 90°C [195°F]

Technická data

Materiály	Pouzdro	Pouzdro: PC, bílá Spodní: PC, bílá Těsnění: NBR70, černá Odolnost proti UV záření
	Kabelové průchodky	PA6, bílé
	Montážní deska	PC, šedá RAL 7001

Bezpečnostní pokyny


Přístroj byl navržen pro použití ve stacionárních topných, ventilačních a klimatizačních systémech a nesmí být používán mimo specifikovanou oblast použití. Neoprávněné úpravy jsou zakázány. Produkt nesmí být používán ve spojení s jakýmkoli zařízením, které v případě poruchy může ohrozit lidi, zvířata nebo majetek.

Před instalací se ujistěte, že je odpojeno veškeré napájení. Nepřipojujte se k živému/běžícímu zařízení.

Instalaci smí provádět pouze vyškolené osoby. Během instalace musí být dodrženy všechny platné zákonné a lokální předpisy pro instalaci.

Přístroj obsahuje elektrické a elektronické součásti a nesmí být likvidován jako domovní odpad. Je třeba respektovat místní předpisy a aktuálně platnou legislativu.

Poznámky
Obecné poznámky ohledně čidel

Vzhledem k samovolnému zahřívání se 2vodičovými pasivními čidly, proud na napájecím vodiči ovlivňuje přesnost měření. Napájecí proud by proto neměl být vyšší než hodnoty měřeného proudu uvedené v tomto datovém listu.

Při použití dlouhých připojovacích kabelů (v závislosti na použitém průřezu) je třeba vzít v úvahu odpor kabelů. Čím nižší je impedance použitého čidla, tím větší je účinek odporu vedení na měření, protože generuje offset.



Zahrnuté díly

Popis	Typ
Montážní deska s pouzdro	A-22D-A09
Hmoždinky	
Šrouby	


Příslušenství

Volitelné příslušenství	Popis	Typ
	Připojovací adaptér flex hadice, M20x1.5, pro kabelovou průchodku 1x 6 mm, Balení 10 ks.	A-22G-A01.1

Schéma zapojení



Rozměry



Typ	Hmotnost
01UT-1A	0.12 kg
01UT-1B	0.12 kg
01UT-1C	0.12 kg
01UT-1D	0.12 kg
01UT-1F	0.12 kg
01UT-1L	0.12 kg
01UT-1M	0.12 kg
01UT-1N	0.12 kg
01UT-1Q	0.12 kg

Další dokumentace

- Pokyny pro instalaci
- Odporové charakteristiky