

Klappenantrieb für das Verstellen von Klappen
in der technischen Gebäudeausrüstung

- Drehmoment Motor 40 Nm
- Nennspannung AC/DC 24 V
- Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt
- Laufzeit Motor 150 s (90...150 s)
- Mit steckbaren Federzugklemmen



Abbildung kann vom Produkt abweichen

Technische Daten

Elektrische Daten	Nennspannung	AC/DC 24 V
Nennspannung Frequenz	50/60 Hz	
Funktionsbereich	AC 19.2...28.8 V / DC 19.2...28.8 V	
Leistungsverbrauch Betrieb	2 W	
Leistungsverbrauch Ruhestellung	0.2 W	
Leistungsverbrauch Dimensionierung	5 VA	
Anschluss Speisung / Ansteuerung	Klemmen 2.5 mm ² [14 AWG] (Kabel ø4...7.5 mm [ø0.16...0.29"], 3-adrig)	
Parallelbetrieb	Siehe Elektrische Installation oder wenden Sie sich an Ihre lokale Belimo-Vertretung	
Funktionsdaten	Drehmoment Motor	40 Nm
Bewegungsrichtung Motor	rechtsdrehend (cw)	
Bewegungsrichtung Hinweis	wählbar mit Belimo Assistant 2	
Handverstellung	mit seitlichem Hebel, arretierbar	
Drehwinkel	Max. 95°	
Drehwinkel Hinweis	beidseitig elektronisch begrenzbar mit Belimo Assistant 2	
Laufzeit Motor	150 s / 90°	
Laufzeit Motor veränderbar	90...150 s	
Schallleistungspegel Motor	40 dB(A)	
Achsmitnahme	Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm	
Positionsanzeige	mechanisch	
Sicherheitsdaten	Schutzklasse IEC/EN	III, Schutzkleinspannung (PELV)
Stromquelle UL	Class 2 Supply	
Schutzart IEC/EN	IP54	
EMV	CE gemäss 2014/30/EU	
Zertifizierung IEC/EN	IEC/EN 60730-1 und IEC/EN 60730-2-14	
Wirkungsweise	Typ 1	
Bemessungsstossspannung Speisung / Ansteuerung	0.8 kV	
Verschmutzungsgrad	3	
Umweltbedingungen Betrieb	Class 3K23 gemäss IEC 60721-3-3	
Umgebungsfeuchte	Max. 95% RH, nicht kondensierend	
Umgebungstemperatur	-30...55°C [-22...131°F]	
Umgebungstemperatur Hinweis	bis 60°C [140°F], max. 2 h/Tag	
Umweltbedingungen Transport	Class 2K11 gemäss IEC 60721-3-2	
Umweltbedingungen Lagerung	Class 1K21 gemäss IEC 60721-3-1	

Technische Daten

Sicherheitsdaten	Lagertemperatur	-40...80°C [-40...176°F]
	Wartung	wartungsfrei

Sicherheitshinweise




- Dieses Gerät ist für die Anwendung in stationären Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen konzipiert und darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereichs, insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen Fortbewegungsmitteln zu Luft, verwendet werden.
- Aussenanwendung: nur möglich, wenn kein Wasser (Meerwasser), Schnee, Eis, keine Sonnenbestrahlung oder aggressiven Gase direkt auf das Gerät einwirken und gewährleistet ist, dass die Umgebungsbedingungen jederzeit innerhalb der Grenzwerte gemäss Datenblatt bleiben.
- Die Installation hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.
- Das Gerät darf nur im Herstellerwerk geöffnet werden. Es enthält keine durch den Anwender austauschbaren oder reparierbaren Teile.
- Bei der Bestimmung des Drehmomentbedarfs müssen die Angaben der Klappenhersteller zum Querschnitt und zur Bauart sowie die Einbausituation und die lufttechnischen Bedingungen beachtet werden.
- Das Gerät enthält elektrische und elektronische Komponenten und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.

Produktmerkmale

Visuelle Statusanzeige	Das Gerät zeigt seinen Betrieb mit einer grünen LED an.
Konfigurierbares Gerät	Die Werkseinstellungen decken die häufigsten Anwendungen ab. Die Parameter können drahtlos über Near Field Communication (NFC) oder drahtgebunden mit Belimo Assistant 2 geändert werden.
Einfache Direktmontage	Einfache Direktmontage auf Klappenachse mit Universalklemmbock, Sicherung gegen Verdrehen mit beige packter Verdreh sicherung.
Handverstellung	Handverstellung mit seitlichem Hebel möglich (Getriebeausrastung, solange der Hebel betätigt wird bzw. verriegelt bleibt). Die Handverstellung bei stehendem Antrieb dient der Installation, Inbetriebsetzung und Wartung der Applikation.
Einstellbarer Drehwinkel	Einstellbarer Drehwinkel mit elektrischen Endanschlägen. Die Einstellung des Regelbereichs (Min - Max) erfolgt mit Belimo Assistant 2.
Hohe Funktionssicherheit	Der Antrieb ist überlastsicher, benötigt keine Endschalter und bleibt am Endanschlag automatisch stehen.
Innovative Motorisierung	Der Antrieb verwendet den leistungsstarken Mikrochip M600 von Belimo in Kombination mit der INFORM-Methode. Er liefert somit das volle Startmoment aus dem Stillstand mit hoher Präzision (sensorloser INFORM-Antrieb nach Prof. Schrödl).

Produktmerkmale

Anschluss Der Anschluss erfolgt mit steckbaren Federzugklemmen. Das Kabel kann am Gerät ein- und ausgesteckt werden.



Zubehör

Tools	Beschreibung	Typ
	Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung.	Belimo Assistant 2
	Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter für konfigurierbare und kommunikative Geräte	LINK.10
	Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme	ZK2-GEN
Elektrisches Zubehör	Beschreibung	Typ
	Anschlussklemme kompl. IP65 24 V	A.EIST.10
Mechanisches Zubehör	Beschreibung	Typ
	Antriebshebel für Standardklemmbock	AH-GMA
	Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8 / KH10	KG10A
	Klappenhebel Schlitzbreite 8,2 mm, Klemmbereich ø14...25 mm	KH10
	Verdreh sicherung 230 mm, Multipack 20 Stk.	Z-ARS230
	Montageset für Gestängebetätigung für Flachmontage	ZG-GMA
	Positionsanzeiger	S.MISPI.10

Elektrische Installation



Speisung vom Sicherheitstransformator.






Wenn Antriebe nicht mechanisch verbunden sind, können sie parallel angeschlossen werden. Der Leistungsverbrauch und der Eingangswiderstand sind zu beachten.

Der Kabelquerschnitt (mm^2) muss auf der Grundlage der Antriebsleistungsdaten (VA, W), des Kabelwiderstands, der Anzahl der Antriebe und der Gesamtkabellänge nach den Grundsätzen der Elektrotechnik ermittelt werden. Hohe Spannungsabfälle über den Installationskabeln können die Funktion des Antriebs beeinträchtigen, wenn z.B. der Funktionsbereich (AC/DC) nicht beachtet wird.

Elektrische Installation

AC/DC 24 V, Auf/Zu

AC/DC 24 V, 3-Punkt

**Anzeige- und Bedienelemente****1 Handverstellungshebel**

- Hebel im Gegenuhzeigersinn in Endposition drehen:
- Getriebe rastet aus, Handverstellung möglich

- Hebel im Uhrzeigersinn in Ausgangsposition zurückstellen:
- Getriebe rastet ein, nachher Normalbetrieb

2 Statusanzeige, LED grün

- LED ein: Betrieb ok
LED blinkend: Für mehr Informationen Gerät mit Belimo Assistant 2 verbinden
LED aus: Keine Spannungsversorgung

3 NFC-Schnittstelle

- A Port A, siehe Elektrische Installation
B Port B, siehe Elektrische Installation

Service

Mit Belimo Assistant 2 können die Geräteeinstellungen angepasst werden. Belimo Assistant 2 kann auf einem Smartphone, Tablet oder PC verwendet werden. Die verfügbaren Verbindungen sind abhängig von der Hardware, auf der Belimo Assistant 2 installiert ist.



Mehr Informationen zu Belimo Assistant 2 sind in der Kurzanleitung – Belimo Assistant 2 zu finden.

Service

Drahtloser Anschluss


Mit dem NFC-Logo gekennzeichnete Geräte von Belimo können entweder direkt mit einem NFC-fähigen Smartphone oder mit einem Bluetooth-fähigen Smartphone, das mit Belimo Assistant Link oder ZIP-BT-NFC verbunden ist, angesprochen werden.

NFC-fähiges Smartphone oder Belimo Assistant Link so auf dem Gerät ausrichten, dass beide NFC-Antennen übereinander liegen.

**Drahtgebundener Anschluss**


Auf Belimo-Geräte kann zugegriffen werden, indem Belimo Assistant Link am USB-Anschluss eines PCs oder Laptops und an der MP-Bus-Leitung des Geräts angeschlossen wird.

Belimo Assistant 2 agiert als MP-Client. Deshalb darf kein anderer MP-Client an das Gerät angeschlossen werden.





Abmessungen

Achslänge



Klemmbereich



Weiterführende Dokumentation

- Kurzanleitung – Belimo Assistant 2