

Šroubení potrubí pro kulové kohouty s vnitřním závitem

- vnější závít R na vnitřní závít Rp
- vč. těsnících kroužků



Obrázek se může lišit od produktu

Přehled typů

Typ	DN	Rp ["]	R ["]	Vhodné pro	Hmotnost
ZR2315	15	1/2	1/2	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN 15	0.10 kg
ZR2320	20	3/4	3/4	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN 20	0.16 kg
ZR2325	25	1	1	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN 25	0.30 kg
ZR2332	32	1 1/4	1 1/4	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN 32	0.40 kg
ZR2340	40	1 1/2	1 1/2	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN 40	0.74 kg
ZR2350	50	2	2	R2.. / R3.. / EP..R.. / EV..R.. DN 50	1.4 kg

Technická data

Funkční data	Kapalina	Voda, voda s glykolem do max. 50 % obj.
	Teplota kapaliny	-10...120°C [14...248°F]
Materiály	Použité materiály	Poniklovaná mosaz

Bezpečnostní pokyny




- Příslušenství bylo navrženo pro použití ve stacionárních topných, ventilačních a klimatizačních systémech a nesmí být používáno mimo specifikovanou oblast použití, zejména v letadlech nebo v jiných dopravních prostředcích ve vzduchu.
- Instalaci smí provádět pouze vyškolené osoby. Během instalace musí být dodrženy všechny platné zákonné a lokální předpisy pro instalaci.
- Příslušenství nesmí být likvidováno jako domovní odpad. Je třeba respektovat místní předpisy a aktuálně platnou legislativu.

Všeobecná upozornění

Poznámky ohledně dodání V rozsahu dodávky ZR23..: 1 závitový prvek (závit Rp), 1 převlečná matice, 1 vložka (závit R), 1 o-kroužek.

Rozměry

Rozměrové schéma



Type	DN	Rp ["]	R ["]	L [mm]	A [mm]	B [mm]	 kg
ZR2315	15	1/2	1/2	49	25	30	0.12
ZR2320	20	3/4	3/4	57	31	37	0.16
ZR2325	25	1	1	66	38	46	0.30
ZR2332	32	1 1/4	1 1/4	71	48	52	0.40
ZR2340	40	1 1/2	1 1/2	78	55	64	0.66
ZR2350	50	2	2	89	65	81	1.10