

On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante,  
Sin función de seguridad, 100...240 V



5 años garantía



Datos técnicos

|                         |                                      |                                                                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos eléctricos        | Tensión nominal                      | AC 100...240 V                                                                                                          |
|                         | Frecuencia nominal                   | 50/60 Hz                                                                                                                |
|                         | Rango de tensión nominal             | AC 85...265 V                                                                                                           |
|                         | Consumo de energía en funcionamiento | 3 W                                                                                                                     |
|                         | Consumo energía en reposo            | 0.6 W                                                                                                                   |
|                         | Transformer sizing                   | 7 VA                                                                                                                    |
|                         | Conexión eléctrica                   | Cable para dispositivos de 18 GA, 1 m, 3 m o 5 m, con conector de conducto NPT de 1/2", grado de protección NEMA 2/IP54 |
|                         | Protección de sobrecarga             | electrónica giro completo 0...90°                                                                                       |
| Datos de funcionamiento | Sentido del movimiento del motor     | se puede seleccionar con el interruptor 0/1                                                                             |
|                         | Palanca                              | botón externo                                                                                                           |
|                         | Ángulo de giro                       | 90°                                                                                                                     |
|                         | Nota sobre el ángulo de giro         | ajustable con tope mecánico                                                                                             |
|                         | Tiempo de giro (motor)               | 90 s / 90°                                                                                                              |
|                         | Tiempo de giro del motor variable    | 90 o 150 s                                                                                                              |
|                         | Nivel de ruido, motor                | 45 dB(A)                                                                                                                |
|                         | Indicador de posición                | Mecánico, acoplable                                                                                                     |
| Datos de seguridad      | Fuente de suministro eléctrico UL    | Alimentación de clase 2                                                                                                 |
|                         | Grado de protección IEC/EN           | IP54                                                                                                                    |
|                         | Grado de protección NEMA/UL          | NEMA 2                                                                                                                  |
|                         | Recinto                              | UL Enclosure Type 2                                                                                                     |
|                         | Listado de agencias                  | cULus según UL60730-1A/-2-14, CAN/CSA E60730-1:02<br>CE según 2014/30/EU y 2014/35/EU                                   |
|                         | Norma de Calidad                     | ISO 9001                                                                                                                |
|                         | UL 2043 Compliant                    | Adecuado para su uso en cámaras de aire según la Sección 300.22(C) de la NEC y la Sección 602 de la IMC                 |
|                         | Humedad ambiente                     | Máx. 95% RH, sin condensación                                                                                           |
|                         | Temperatura ambiente                 | -22...122°F [-30...50°C]                                                                                                |
|                         | Temperatura de almacenamiento        | -40...176°F [-40...80°C]                                                                                                |
|                         | Nombre del edificio/Proyecto         | sin mantenimiento                                                                                                       |
| Peso                    | Peso                                 | 2.0 lb [0.92 kg]                                                                                                        |
|                         |                                      |                                                                                                                         |
| Materiales              | Material de la carcasa               | Acero galvanizado y carcasa de plástico                                                                                 |
|                         |                                      |                                                                                                                         |

Datos técnicos

**Notas al pie** † Voltaje de impulso nominal 4kV, tipo de acción 1, grado de control de contaminación 3.


Instalacion electrica

**Notas de instalación**

- (A)** Los actuadores con cables de electrodomésticos están numerados.
- 1** Proporciona protección contra sobrecargas y desconexiones según se requieran.
- 2** Los actuadores pueden conectarse en paralelo. El consumo eléctrico y la impedancia de entrada deben ser respetados.
- ◆ Cumple con los requisitos de cULus sin necesidad de una conexión a tierra eléctrica.
- 1** **¡Advertencia! ¡Componentes eléctricos con corriente!**  
Durante la instalación, prueba, servicio y resolución de problemas de este producto, puede ser necesario trabajar con componentes eléctricos energizados. Haga que un electricista con licencia calificado u otra persona que haya recibido la capacitación adecuada en el manejo de componentes eléctricos activos realice estas tareas. No seguir todas las precauciones de seguridad eléctrica cuando se expone a componentes eléctricos energizados podría provocar la muerte o lesiones graves.

**Esquema de conexionado**

On/Off AC 100...240 V



Punto flotante AC 100...240 V

