




5 años garantía



## Resumen de tipos

|             |           |
|-------------|-----------|
| <b>Tipo</b> | <b>DN</b> |
| B263        | 65        |

## Datos técnicos

|                                |                                   |                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Datos de funcionamiento</b> | Tamaño de válvula [mm]            | 2.5" [65]                                 |
|                                | Ruta de mam                       | agua fría o caliente, hasta 60% de glicol |
|                                | Rango de temp. del fluido (agua)  | 0...212°F [-18...100°C]                   |
|                                | Clasificación de presión corporal | 400 psi                                   |
|                                | Presión de cierre Δps             | 100 psi                                   |
|                                | Característica de flujo           | igual porcentaje                          |
|                                | Tipo de conexión a tubería        | Rosca interna<br>NPT (female)             |
|                                | Nombre del edificio/Proyecto      | sin mantenimiento                         |
|                                | Patrón de flujo                   | 2 vías                                    |
|                                | Tasa de fuga                      | 0% para A – AB                            |
|                                | Rango de flujo controlable        | 75°                                       |
|                                | Cv                                | 110                                       |
| <b>Materiales</b>              | Cuerpo de la válvula              | Cuerpo de latón niquelado                 |
|                                | Eje                               | acero inoxidable                          |
|                                | Sello del eje                     | EPDM (lubricado)                          |
|                                | Asiento                           | PTFE                                      |
|                                | Disco caracterizado               | TEFZEL®                                   |
|                                | Junta tórica                      | EPDM (lubricado)                          |
| <b>Suitable actuators</b>      | Bola                              | acero inoxidable                          |
|                                | Non-Spring                        | ARB(X)                                    |
|                                | Muelle                            | AFRB(X)                                   |

## Notas de seguridad




- ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo al plomo que es conocido en el estado de California como causante cáncer y daños reproductivos. Para obtener más información, visite [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov)

**Características del producto**

**Aplicación** Esta válvula se utiliza normalmente en unidades de tratamiento de aire en serpentines de calentamiento o enfriamiento, y serpentines de enfriamiento o calentamiento de unidades de fancoil. Algunas otras aplicaciones comunes incluyen ventiladores unitarios, bobinas de recalentamiento de caja VAV y bucles de derivación. Esta válvula es adecuada para su uso en un sistema hidráulico con flujo variable.


**Detalles de flujo / montaje**

Las válvulas de dos vías se deben instalar con el disco en dirección opuesta al flujo.



**Dibujos dimensionales**

| Tipo | DN | Peso            |
|------|----|-----------------|
| B263 | 65 | 8.1 lb [3.7 kg] |

ARB, ARX




AFRB, AFRXAFRB, AFRX



AFRB N4, AFRX N4


AFRB N4, AFRX N4



| A           | B          | C           | D          | E         | F         |
|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 13.0" [330] | 5.6" [141] | 10,3" [262] | 9.3" [235] | 3.4" [86] | 3,4" [86] |

ARB N4, ARX N4, NRB N4, NRX N4


ARB N4, ARX N4, NRB N4, NRX N4



| A           | B          | D          | E         | F         |
|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 11.4" [289] | 5.6" [141] | 8.0" [203] | 3.1" [80] | 3,1" [80] |

ARQB, ARQX

ARQB, ARQX



| A          | C          | D          | E         | F         | H1        | H2        |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9.9" [251] | 8,1" [206] | 6.1" [155] | 2.3" [58] | 2,3" [58] | 0.8" [20] | 0.6" [15] |