




5 años garantía



## Datos técnicos



<b>Datos de funcionamiento</b>	Rango de temp. del fluido (agua)	Consulte las especificaciones de la válvula indicadas por el fabricante
<b>Posición de montaje</b>		configuration specific (X10-X35)
<b>Applicable valve size</b>		10" [250]
<b>Materiales</b>		
Hardware		zinc plated steel
Spindle		acerio inoxidable
Marco, placa, base		stainless steel
Acoplamiento		stainless steel
<b>Suitable actuators</b>	Non-Spring	SY6
	Para referencia de presión de cierre, seleccione Pro o actualice la documentación técnica.	

## Características del producto

<b>Default/Configuración</b>	El actuador se vende por separado del enganche. Esto permite a los usuarios seleccionar el actuador especificado con la señal de control deseada. Dado que el varillaje utiliza actuadores SY estándar, pueden adquirirse en cualquier momento y montarse sobre el terreno.
<b>Aplicación</b>	El kit de actualización UFLK está diseñado para acoplarse fácilmente a la placa de montaje de la válvula en válvulas seleccionadas de la competencia que utilizan actuadores de la serie industrial Belimo SY. Este kit ayudará a restaurar el servicio sin quitar la válvula, ahorrando tiempo de inactividad. Los kits de actualización UFLK están disponibles en varias configuraciones para usar con válvulas de 2 y 3 vías cuando corresponda.
<b>Funcionamiento</b>	El UFLK y los actuadores montados son capaces de girar 90° en ambas direcciones, CW y CCW. Esto permite que el disco se abra o se cierre completamente. Cuando las necesidades direccionales varían, el interruptor direccional del actuador se puede girar para cambiar la rotación. El SY/PR tiene clasificación NEMA 4X y se puede usar en exteriores.

## Dibujos dimensionales

SY



SY

A	B	C	D
25.2" [640]	13.3" [337]	11,5" [292]	10.0" [254]