

Servomoteur sans sûreté intégrée pour la commande des registres des solutions de CVCA commerciales.

- Couple du moteur 2 Nm [18 in-lb]
- Tension nominale AC/DC 24 V
- Commande Tout ou rien, À virgule flottante



garantie de 5 ans



L'image peut différer du produit

Données techniques

Données électriques	Tension nominale	AC/DC 24 V
Fréquence de tension nominale	50/60 Hz	
Plage de tension nominale	AC 19,2...28,8 V/DC 19,2...28,8 V	
Consommation d'énergie en service	1 W	
Consommation d'énergie en position d'arrêt	0.2 W	
Dimensionnement du transformateur	1.5 VA	
Connexion électrique	Borne à visser (pour fil 26...14 AWG)	
Protection contre les surcharges	électronique sur toute la rotation	
Données fonctionnelles		
Couple du moteur	2 Nm [18 in-lb]	
Sens de déplacement du moteur à mouvement	par installation électrique	
Surpassement manuel	débrayer avec l'aimant	
Angle de rotation	0...287.5°	
Remarque relative à l'angle de rotation	Sans limitation: sans fin Avec un clip pour butée Z-ESCM :315°	
Durée de course (moteur)	35 s / 90°	
Remarque relative à la durée de course du moteur	constante, indépendante de la charge	
Niveau sonore, moteur	45 dB(A)	
Indication de la position	Mécanique, enfichable (à aimant intégré pour le débrayage de l'engrenage)	
Données de sécurité		
Bloc d'alimentation UL	Alimentation de classe 2	
Indice de protection NEMA/UL	NEMA 1	
Boîtier	UL Enclosure Type 1	
Homologations	ULus selon UL60730-1A/-2-14, CAN/CSA E60730-1.02, CE selon 2014/30/UE et 2014/35/UE	
Norme relative à la qualité	ISO 9001	
UL 2043 Compliant	Convient pour une utilisation dans les pléniums d'air conformément à la section 300.22(C) du NEC et à la section 602 de l'IMC.	
Humidité ambiante	95% max. humidité relative, sans condensation	
Température ambiante	-30...50°C [-22...122°F]	
Température de stockage	-40...80°C [-40...176°F]	
Entretien	sans entretien	
Poids	Poids	0.45 lb [0.21 kg]

Données techniques

Matériaux	Matériau de boîtier	UL94-5VA
-----------	---------------------	----------

Notes de bas de page †Tension de choc nominale 800 V, Type d'action 1, Contrôle du degré de pollution 2.

Caractéristiques du produit


Utilisation	Servomoteur de registre assurant la commande de registres d'air de systèmes de conditionnement d'air dans des installations de services de construction. <ul style="list-style-type: none"> • Pour les registres de commande d'air jusqu'à environ 4,5 pi ca • Couple 2 Nm (18 po-lb) • Tension nominale 24 V c.a./c.c. • Commande : tout ou rien ou 3 positions • Durée de course 35 sec @ 90
Fonctionnement	Installation directe simple sur la tige de manœuvre du registre avec une bride de tige universelle ou un emboîtement, fourni avec un support antirotation pour empêcher la rotation du servomoteur. La commande manuelle est possible avec un aimant (le verrou d'engrenage reste débrayé tant que l'aimant est en place). Angle de rotation réglable avec butées de fin de course mécaniques, qui ne nécessite aucun outil pour le déplacement ou le retrait. Le servomoteur est à l'épreuve des surcharges, ne requiert pas d'interrupteur de fin de course et s'arrête automatiquement lorsqu'il atteint la butée de fin de course. Le servomoteur utilise un moteur à courant continu sans balais, qui est commandé par un circuit intégré spécifique à l'application (ASIC). L'ASIC surveille et commande la fonction de détection de rotation (DRS) du servomoteur pour éviter d'endommager le servomoteur en cas de calage. La consommation d'énergie est réduite en mode d'attente. Le moteur CC sans balais et sans capteur Halomo de Belimo tourne en inversant les pôles des électroaimants fixes logés à l'intérieur d'aimants permanents rotatifs. Les pôles électromagnétiques sont commutés par un ASIC créé par Belimo. Contrairement au moteur à courant continu conventionnel, aucun risque d'usure des balais ou d'enrassement des collecteurs. Cela signifie que le moteur CC sans balais est plus précis et réduit la consommation d'énergie en mode d'attente.
Spécification typique	Les servomoteurs de registre à virgule flottante, à commande tout ou rien doivent être de type à accouplement direct électronique, qui ne nécessitent ni bras de manivelle ni tringlerie et doivent pouvoir être installés directement sur un arbre de 1/4...1/2". Les servomoteurs doivent avoir une technologie de moteur à courant continu sans balais et être protégés contre les surcharges à tous les angles de rotation. Les servomoteurs doivent être munis d'un surpassement manuel sur le couvercle. Si nécessaire, les servomoteurs seront fournis avec un bornier à vis pour les connexions électriques (CMB24-3-T). La durée de course doit être constante et indépendante du couple. Les servomoteurs doivent être homologués cULus, avoir une garantie de 5 ans et être fabriqués conformément aux normes internationales de contrôle de la qualité ISO 9001. Les servomoteurs doivent être tels que fabriqués par Belimo.

Accessoires


Outils	Description	Type
	Aimant de débrayage du servomoteur, Emballage multiple de 20 pièces.	Z-MA
	Simulateur de signaux, Alimentation 120 V c.a.	PS-100
Accessoires mécaniques	Description	Type
	Indicateur de position, Emballage multiple de 20 pièces.	Z-PICM
	Butée d'arrêt à encliquer, Emballage multiple de 20 pièces.	Z-ESCM
	Barrette anti-rotation, Emballage multiple de 20 pièces.	Z-ARCM

Installation électrique

AC/DC 24 V, marche/arrêt



AC/DC 24 V, 3 points



1	2	3	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	stop	stop

Dimensions

PC

