

Robinets à soupape filetés NPT

- , Classe ANSI 250, maximum de 400 psi sous 150 F, nécessaires de reconditionnement offerts, ANSI Classe VI



garantie de 5 ans

Aperçu des différents types

Type	DN
G232B-M	32

Caractéristiques techniques

Données fonctionnelles	Taille du robinet[mm]	1.25" [32]
Fluide	eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol, vapeur	
Plage de température du fluide (eau)	20...280 °F [-7...138°C]	
Plage de température du fluide (vapeur)	0...138°C [32...280°F]	
Pression nominale du corps	Classe ANSI 250, maximum de 400 psi sous 150 F	
Caractéristique de débit	égal pourcentage modifié	
Taux d'étanchéité	ANSI Classe VI	
Raccord de tuyau	Filetage intérieur NPT (femelle)	
Entretien	nécessaires de reconditionnement offerts	
Rapport de réglage Sv	100:1	
Pression différentielle max. (vapeur)	20 psi [103 kPa]	
Configuration d'écoulement	2 voies	
Débit réglable	tige de manœuvre vers le haut - ouverte A - AB	
Cv	20	
Pression d'entrée maximale (vapeur)	35 psi [241 kPa]	
Matériaux	Corps de robinet	Bronze
Centre de téléchargement	laiton	
Tige de manœuvre	Acier inoxydable	
Joint de la tige de manœuvre	Joint torique en EPDM	
Siège	Bronze	
Suitable actuators	Sans sûreté intégrée	LVB(X)
Ressort	LF	
Électricité à sûreté intégrée	LVKB(X)	


Notes de sécurité



- AVERTISSEMENT :** Ce produit présente un risque d'exposition au plomb, matériau reconnu par l'État de Californie pour causer le cancer et des troubles de la reproduction. Pour plus de renseignements, visitez www.p65warnings.ca.gov.
- Le robinet a été conçu pour une utilisation dans les systèmes fixes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air. Par conséquent, il ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles spécifiées, en particulier dans les avions ou dans tout autre moyen de transport aérien.
- L'installation doit être effectuée par des spécialistes agréés. Toutes les réglementations juridiques ou institutionnelles applicables doivent être respectées lors de l'installation.
- Le robinet ne contient aucune pièce pouvant être remplacée ou réparée par l'utilisateur.
- Lors de la définition de la caractéristique de débit des dispositifs commandés, les directives reconnues doivent être respectées.


Notes d'installation

Sens du débit Le sens du débit indiqué par une flèche sur le corps du robinet doit être respecté sinon le robinet pourrait être endommagé.



Dimensions



Type	DN	Poids
G232B-M	32	3.5 lb [1.6 kg]



Dimensions



A	B	C	D	E	F
8.39" [213]	4.6" [118]	10.5" [267]	8.8" [224]	1.2" [30]	4.9 po [125]

LV



A	2B	C	D	E	F
9.2" [234]	4.6" [118]	9.7" [247]	8.5" [216]	1.9" [48]	1.9 po [48]

LVK



A	B	C	D	E	F
9.7" [246]	4.6" [118]	10.4" [263]	8.7" [221]	1.9" [48]	1.9 po [48]