




garantie de 5 ans



### Caractéristiques techniques


|                                                                                                                |                                      |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Données fonctionnelles</b>                                                                                  | Plage de température du fluide (eau) | Se référer aux spécifications du fabricant du robinet |
|                                                                                                                | Emplacement de montage               | 360°                                                  |
| <b>Matériaux</b>                                                                                               | Matériel                             | zinc plated steel                                     |
|                                                                                                                | Spindle                              | Acier inoxydable                                      |
|                                                                                                                | Cadre, socle, base                   | stainless steel                                       |
|                                                                                                                | Couplage                             | Stainless Steel                                       |
| <b>Suitable actuators</b>                                                                                      | Sans ressort                         | PRB(X)                                                |
|                                                                                                                | Électricité à sûreté intégrée        | PKRB(X)                                               |
| Pour consulter la référence de pression de fermeture, sélectionnez Pro ou retrofit la documentation technique. |                                      |                                                       |

### Caractéristiques du produit

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configuration par défaut</b> | Le servomoteur est livré séparément de la tringlerie. Cela permet aux utilisateurs de sélectionner n'importe quel servomoteur avec le signal de commande souhaité. Comme la tringlerie utilise des servomoteurs côté air standard, elle peut être achetée à tout moment et montée sur place.                                                                                                                                                                               |
| <b>Utilisation</b>              | Le kit de mise à niveau UFLK / UBLK est conçu pour se fixer facilement au patin de montage de la vanne sur certaines vannes papillon concurrentes utilisant des actionneurs Belimo.<br>Ce kit aidera à rétablir le service sans retirer la vanne, ce qui permettra de gagner du temps. Le kit de mise à niveau est disponible dans diverses configurations pour une utilisation avec des vannes à 2 et 3 voies utilisant un actionnement simple ou double, le cas échéant. |
| <b>Fonctionnement</b>           | L'UFLK et le (s) actionneur (s) monté (s) sont capables de tourner à 90° dans les directions CW et CCW. Cela permet au disque de s'ouvrir ou de se fermer complètement. Lorsque les besoins directionnels varient, le commutateur directionnel de l'actionneur peut être basculé pour modifier la rotation. Le SY / PR est classé NEMA 4X et peut être utilisé à l'extérieur.                                                                                              |

## Dimensions

PR



PR

| A          | B           | C            |
|------------|-------------|--------------|
| 9.7" [246] | 12.0" [305] | 7.9 po [201] |