



garantie de 2 ans

Aperçu des différents types

Type	DN
ZONE325S-80	25

Caractéristiques techniques


Données fonctionnelles	Taille du robinet[mm]	1" [25]
Fluide	eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 50% de glycol	
Plage de température du fluide (eau)	0...100°C [32...212°F]	
Pression nominale du corps	300 psi	
Pression de fermeture Δps	20 psi	
Caractéristique de débit	tout ou rien, robinet de répartition	
Configuration d'écoulement	3 voies	
Taux d'étanchéité	ANSI Classe III 0,1 %	
Cv	8	
Matériaux		
Corps de robinet	laiton forgé	
Joint du boîtier	EPDM	
Tige de manœuvre	Acier inoxydable	
Siège	EPDM	
Suitable actuators	Ressort	ZONE

Caractéristiques du produit

Utilisation	Ce robinet est généralement utilisé sur les ventilo-convecteurs, les plinthes ou d'autres applications hydroniques où un fonctionnement à sûreté intégrée sur une commande à 2 fils est nécessaire. Ce robinet convient pour une utilisation dans un système hydronique à débit variable ou constant. Ce robinet est conçu pour s'adapter aux zones compactes où une commande tout ou rien est requise en utilisant une alimentation 24 VCA ou 120 VCA.
--------------------	--

Dimensions

Type	DN	Poids
ZONE325S-80	25	1.1 lb [0.50 kg]



A	B	C	D	E	F
4.0" [102]	3.4" [86]	3.7 po [93]	5.5" [140]	1.2" [30]	1.2 po [31]