

Doigt de gant en laiton

Doigt de gant en laiton avec filetage mâle R 1/2"
et raccord de compression intégré pour faciliter
l'installation des capteurs à plongeur et à câble
01DT.., 22DT.., 01CT.., 22CT..


**Vue d'ensemble**

Références	Longueur du doigt de gant	Diamètre du doigt de gant	Vitesse d'écoulement maximale	Poids
A-22P-A18	50 mm	9 mm	26.6 m/s	0.058 kg
A-22P-A20	100 mm	9 mm	12.2 m/s	0.068 kg
A-22P-A22	150 mm	9 mm	7.2 m/s	0.080 kg
A-22P-A24	200 mm	9 mm	4.0 m/s	0.092 kg
A-22P-A30	250 mm	9 mm	3.0 m/s	0.10 kg
A-22P-A26	300 mm	9 mm	1.7 m/s	0.11 kg
A-22P-A28	450 mm	9 mm	0.7 m/s	0.14 kg

Caractéristiques techniques

Données fonctionnelles	Fluide	Hydraulique Mélange d'eau glycolée
	PN	16
Données de sécurité	Norme relative à la qualité	ISO 9001
	Température du fluide	Jusqu'à max. 130°C
Matériaux	Matériau du plongeur	Laiton
	Matériau du doigt de gant	Pièce tournée : CW614N (2.0401) Pipe: CW508L (2.0321) Vis de pression : polyamide (PA66/GF25)

Dimensions



Typ	L1	L2
A-22P-A18	1.41" [36 mm]	1.93" [49 mm]
A-22P-A20	3.38" [86 mm]	3.89" [99 mm]
A-22P-A22	5.35" [136 mm]	5.86" [149 mm]
A-22P-A24	7.32" [186 mm]	7.83" [199 mm]
A-22P-A30	9.29" [236 mm]	9.80" [249 mm]
A-22P-A26	11.26" [286 mm]	11.77" [299 mm]
A-22P-A28	17.16" [436 mm]	17.67" [449 mm]