Fiche Technique HT24-3

Servomoteur rotatif associé à un kit de montage servant à la motorisation de la plupart des vannes de mélange dans les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation

- **Couple du moteur 10 Nm**
- **Tension nominale AC 24 V**
- **Commande 3 points**
- **Temps de course moteur 140 s**

L'image peut différer du produit

Caractéristiques techniques

Valeurs électriques	Tension nominale	AC 24 V
	Fréquence nominale	50/60 Hz
	Plage de tension nominale	AC 19.2...28.8 V
	Puissance consommée en service	1.5 W
	Puissance consommée pour dimensionnement des câbles	1.5 VA
	Racc. d'alim. / commande	Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
	Fonctionnement parallèle	No
Données fonctionnelles	Couple du moteur	10 Nm
	Sens de déplacement du moteur à mouvement	rotation horaire (cw)
	Commande manuelle	Débrayage temporaire et permanent à l'aide du bouton rotatif sur le boîtier
	Angle de rotation	90°
	Temps de course moteur	140 s / 90°
	Information sur le niveau sonore du bloc moteur	37 dB(A)
	Duty cycle value	75% (= temps actif 140 s / temps de fonctionnement 187 s)
	Indication de la position	Plateau de balance réversible
Données de sécurité	Classe de protection CEI/EN	III, Basse Tension de sécurité (SELV)
	Indice de protection IEC/EN	IP40
	CEM	CE according to 2014/30/EU
	Type d'action	Type 1
	Tension d'impulsion assignée d'alimentation/ de commande	0.8 kV
	Degré de pollution	3
	Humidité ambiante	Max. 95% RH, sans condensation
	Température ambiante	0...50°C [32...122°F]
	Température d'entreposage	-30...80°C [-22...176°F]
	Entretien	sans entretien
Poids	Poids	0.49 kg
Couleurs du boîtier	Couvercle	Orange
	Socle de boîtier	Noir

Consignes de sécurité

- Cet appareil a été conçu pour une utilisation dans les systèmes fixes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Par conséquent, elle ne doit pas être utilisée à des fins autres que celles spécifiées, en particulier dans les avions ou dans tout autre moyen de transport aérien.
- Assurez-vous que le servomoteur n'est pas exposé à l'humidité. Il n'est pas destiné à un usage à l'extérieur.
- Pour calculer la valeur du couple nécessaire, respectez les spécifications fournies par le fabricant de la vanne de mélange.
- L'installation est effectuée uniquement par des spécialistes agréés. Toutes réglementations légales ou institutionnelles relatives au montage doivent être observées durant l'installation.
- L'installateur doit s'assurer du bon fonctionnement après l'installation.
- L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être remplacée ou réparée par l'utilisateur.
- L'appareil contient des composants électriques et électroniques, par conséquent, ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. La législation et les exigences en vigueur dans le pays concerné doivent absolument être respectées.
- Mise en garde :Basse tension !

Caractéristiques du produit

Fonctionnement selon Le servomoteur est activé avec un signal à 3 points.

Montage simple Simple direct mounting with only one screw. The mounting orientation can be freely selected in steps of 90°. The fastening screw and the anti-rotation mechanism are part of the separately delivered mounting kit.

Poignées Commande manuelle possible avec levier. Débrayage temporaire en poussant le bouton rotatif. Débrayage permanent en poussant et en tournant simultanément le bouton rotatif dans le sens horaire à 90 °.

Sécurité de fonctionnement élevée L'actionneur se désactive automatiquement lorsque les butées sont atteintes.

Accessoires

Accessoires électriques

Description	Références
Contacts auxiliaires 1x SPDT Servomoteurs HT avec commande 3 points et raccordement par câble	SNR

Accessoires mécaniques

Description	Références
Kit de montage pour vanne de mélange LK	MS-NRA
Kit de montage pour vannes de mélange Barberi	MS-NRB
Kit de montage pour vannes de mélange Honeywell/Centra DR..MA	MS-NRC
Kit de montage pour vannes de mélange Honeywell/Centra DRU..	MS-NRC1
Kit de montage pour vannes de mélange avec axe rond 12 mm	MS-NRE
Kit de montage pour vannes de mélange ESBE VRG/VRB/VRH	MS-NRE6
Kit de montage pour vannes de mélange Hora	MS-NRH
Kit de montage pour vannes de mélange Siemens/Landis&Stäfa VCI/ VBG/VBF	MS-NRL
Kit de montage pour vannes de mélange Lazzari	MS-NRLA
Kit de montage pour vannes de mélange Lovato	MS-NRLO
Kit de montage pour vannes de mélange Satchwell MB	MS-NRS
Kit de montage pour vannes de mélange Satchwell MBF	MS-NRSF

Installation électrique

Mise en garde : tension d'alimentation !

Couleurs de fil:
1 = noir
2 = blanc
3 = blanc

Installation électrique

AC 24 V, 3 points





Dimensions