

Nyomáskülönbség-érzékelő, levegő dual két kiegészítő bemenettel

Nyomástávadó két független mérőrendszerrel. Mindegyik egység rendelkezik 8 kiválasztható tartománnyal és Modbus funkcióval. Ugyanakkor a készülék rendelkezik két további bemenettel is, melyekhez csatlakoztatható egy szabad érintkező vagy egy NTC10K ellenállás érzékelő. Az említett bemenetek értékeinek olvasásához használja a Modbus lehetőséget. Levegő túlnyomás, negatívnyomás és nyomáskülönbségének, illetve egyéb nem gyúlékony és nem agresszív gázok nyomáskülönbségének felügyeletére. Tipikus alkalmazás HVAC-rendszerekben légszűrők, ventilátorok ékszíjának felügyeletére, valamint nyomáskülönbséggel működő rendszerekben való használatra. IP65 / NEMA 4X védett ház.



Típus áttekintése

Típus	Mérési tartomány [Pa]	Kommunikáció	Kimenő jel aktív nyomás	Aktív térfogatáram kimeneti jele	Átszakadási nyomás	Kijelzőtípus
22ADP-154K	-100...2500	Modbus RTU	0...5 V, 0...10 V	0...5 V, 0...10 V	40 kPa	LCD

Műszaki adatok

Elektromos adatok	Névleges feszültség	AC/DC 24 V
	Névleges feszültségtartomány	AC 19...29 V / DC 15...35 V
	AC áramfogyasztás	4.3 VA
	DC áramfogyasztás	2.3 W
	Elektromos csatlakozás	Kivehető rugós sorkapocs blokk max. 2.5 mm ²
	Kábel bevezetés	Tömszelence feszültségmentesítővel 2x ø6 mm
Adatbusz kommunikáció	Kommunikáció	Modbus RTU
	Csomópontok száma	Modbus lásd illesztőfelület-leírás
Működési adatok	Közeg	Levegő
	Többtartományos	8 kiválasztható mérési tartomány
	Feszültség kimenet	2 x 0...5 V, 0...10 V, min. ellenállás 10 kΩ
	Aktív kimenő jel megjegyzés	Kimenet 0...5/10 V kapcsolóval választható
	Kijelző	LCD, 29x35 mm hátsó megvilágítással Mért áramlási érték: m ³ /h, cfm (konfigurálható) Mért nyomásértékek: Pa, hüvelyk v.o. (konfigurálható)
	Jellemző válaszidő	Beállítható 0,8 mp vagy 4,0 mp
	Megjegyzések	További bemenetek Két bemenet (IN1 és IN2) egy potenciálmentes érintkező (max. 0,3 mA @ 3,3 V) vagy egy NTC10k ellenállásérzékelő csatlakoztatásához (a bétaérték-érzékelő a Modbus regiszteren keresztül állítható be).

Műszaki adatok

Mérési adatok	Mért értékek	Nyomáskülönbség Térfogatáram			
	Mérőközeg	Levegő és nem agresszív gázok			
Térfogatáram-specifikáció	Térfogatáramlás mérési tartománya	Adjustable via Modbus Default setting: 0...750'000 m³/h Selectable units: m³/h, m³/s, cfm			
	Érzékelőelem technológia	Piezo mérőelem			
Nyomásspecifikáció	Nyomás mérési tartomány beállítások	Beállítás	Tartomány [Pa]	Tartomány [inch WC]	Gyári beállítások
		S0	0...2500	0...10	✓
		S1	0...2000	0...8	
		S2	0...1500	0...6	
		S3	0...1000	0...4	
		S4	0...500	0...2	
		S5	0...250	0...1	
		S6	0...100	0...0.4	
		S7	-100...100	-0.4...0.4	
	Pontosság	Eltérés a referenciaeszközhöz képest mérési tartomány: ≤500 Pa: ±5 Pa mérési tartomány >500 Pa: ±10 Pa			
	Hosszú távú stabilitás	±2.5% FSO (teljes mérési tartomány) / 4 év			
Biztonsági adatok	IEC/EN érintésvédelmi osztály	III, Földeletlen érintésvédelmi törpefeszültség (SELV)			
	Tápforrás UL	Class 2 Supply			
	IEC/EN védelmi szint	IP65			
	NEMA/UL védelmi szint	NEMA 4X			
	Ház	UL Enclosure Type 4X			
	EU Megfelelőség	CE jelölés			
	IEC/EN tanúsítvány	IEC/EN 60730-1 és IEC/EN 60730-2-6			
	Minőségsszabvány	ISO 9001			
	UL Approval	cULus az UL60730-1A/-2-6, CAN/CSA E60730-1 szerint			
	Művelet típusa	1. típus			
	Tápellátás névleges impulzus-feszültsége	0.8 kV			
	Szennyezési szint	3			
	Környezeti páratartalom	Max. 95% RH, nem kondenzálódó			
	Környezeti hőmérséklet	-10...50°C [14...122°F]			
	Közeghőmérséklet	-10...50°C [15...120°F]			
Anyagok	Ház	Fedél: PC, narancssárga Lent: PC, narancssárga Tömítés: NBR70, fekete UV-sugárzással szemben ellenálló.			
	Tömszelence	PA6, fekete			

Biztonsági megjegyzések



Ez az eszköz helyhez kötött fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekhez készült, és nem használható a megadott alkalmazástól eltérő módon. A szakszerűtlen használat tilos. A terméket ne használja olyan berendezéssel, mely meghibásodás esetén veszélyeztetheti a személyek, az állatok vagy a javak épségét.

Telepítés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy kikapcsolta az összes áramforrást. Ne csatlakoztassa aktív/működő berendezéshez.

A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. Beszereléskor kérjük, figyeljen az összes érvényes törvényi vagy intézményi előírásra.

A készülék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.

Megjegyzések

Kézi nullpont kalibrációja

A kezdeti üzembe helyezés után

A nullpont kalibráció elvégzéséhez az eszközt legalább 15 perccel korábban csatlakoztatni kell a tápellátáshoz.

Kalibrációs időköz

≤250 Pa 3 hónap

≤500 Pa 6 hónap

>500 Pa 12 hónap

Eljárás

- Távolítsa el a két csőcsatlakozást a + és - nyomáscsatlakozókról

(Végezze el a kézi nullponti kalibrálást akkor is, ha a kijelzőn 0 jelenik meg.)


- Nyomja és tartsa lenyomva a „Kézi nullpont kalibrációja” gombot, míg a LED folytonosan világít

- Várjon, míg a LED ismét villog és telepítse a csőcsatlakozást a nyomásterminálokhoz (figyeljen a + és - jelölésekre)

Visszajelzések és Működés

Visszajelzések

Az eszköztől és a mért értékek számától függően a kijelző automatikusan skáláz. Az olyan paraméterek, mint például a mért értékek halványítása/erősítése, a kijelző fényereje és közlekedési lámpa funkciója az alkalmazáson vagy a buszrendszeren keresztül módosítható. A rendszerindítási folyamat során a szoftver és a hardver verziói jelennek meg.



- 1 Hiba / érzékelőhiba
- 2 Szolgáltatás / szemrevételezés aktív
- 3 TLF (forgalmi lámpa funkció) miatt (kijelzett szín változásának küszöbértéke)
- 4 Vezeték nélküli aktív (nem áll rendelkezésre)
- 5 Állapotsor
- 6 Mérés érték (* megjelenik a TLF funkció ehhez az értékhez történt aktiválásakor)
- 7 Mértékegység
- 8 Mérés érték

Mellékelt alkatrészek

Leírás

Szerelőkeret L ház

Típus

A-22D-A10

Mellékelt alkatrészek

Leírás	Típus
Légcsatorna csatlakozó készlet, Műanyag, PVC cső 2 m, 2x légcsatorna-csatlakozó (műanyag) 22ADP-...-hez	A-22AP-A08
Tömszelence kábelvédővel Ø6...8 mm	
Tiplik	
Csavarok	

Tartozékok

Opcionális tartozékok	Leírás	Típus
	Légcsatorna-csatlakozó, Fém, L 40 mm, Csőcsatlakozás 5 mm	A-22AP-A02
	Légcsatorna-csatlakozó, Fém, L 100 mm, Csőcsatlakozás 5 mm	A-22AP-A04
	Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez, 10 darabos multipack csomag.	A-22G-A01.1
	Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20, 2x 6 mm-es tömszelencéhez, 10 darabos multipack csomag.	A-22G-A02.1
Eszközök	Leírás	Típus
	Belimo Duct Sensor Assistant App	Belimo Duct Sensor Assistant App
	Bluetooth hardverkulcs Belimo Duct Sensor Assistant App-hoz	A-22G-A05
	* A-22G-A05 Bluetooth hardverkulcs	
	Tanúsított és elérhető Észak-Amerikában, az Európai Unióban, az EFTA-államokban és az Egyesült Királyságban.	

Szerviz

Eszköz csatlakozás Ezt az érzékelőt a Belimo Duct Sensor Assistant App segítségével lehet kezelni és konfigurálni. A Belimo Duct Sensor Assistant App használatához szükség van a bluetooth hardverkulcsra a mobilalkalmazás és a Belimo érzékelő közötti kommunikáció létrehozásához.


Az érzékelő szokásos kezeléséhez és konfigurációjához nincs szükség a bluetooth hardverkulcsra és a Belimo Duct Sensor Assistant App-ra. Az érzékelő a fent látható gyári standard paraméterekkel előre konfigurálva érkezik.

Követelmények:

- Bluetooth-hardverkulcs (Belimo cikkszám: A-22G-A05)
- Bluetooth-képes okostelefon
- Belimo Duct Sensor Assistant App (Google Play vagy Apple AppStore webáruház)

Folyamata:

- Csatlakoztassa a Bluetooth hardverkulcsot az érzékelőhöz a micro-USB csatlakozón keresztül vagy a NYÁK illesztőfelületével
- Kapcsolódjon a Bluetooth-képes okostelefonnal a Bluetooth hardverkulcsra
- Válassza ki a konfigurációt a Belimo Duct Sensor Assistant App-ban



Elektromos kapcsolási rajz




Megtáplálás leválasztó transzformátorról (galvanikus leválasztás).

A Modbus RTU (RS-485) vonalának vezetékezését a vonatkozó szabályzóknak megfelelően kell kivitelezni (www.modbus.org). Az eszköz busz végpontokkal rendelkezik, melyekhez cserélhető ellenállások csatlakoztathatók.

Modbus / BACnet Az áramellátás és a kommunikáció galvanikusan nem szigetelt. Csatlakoztassa az eszközök földelését egymáshoz.

Elektromos kapcsolási rajz



Részletes dokumentáció

A Modbus-Regiszter érzékelő külön dokumentációja információkat tartalmaz a Modbus regiszterről, a címről, a paritásról és a bus terminálról (DIP1: cím, DIP2: átviteli sebesség, paritás, bus terminál)

A bus információk mellett, az alábbi analóg kimeneti információk is megtalálhatók:

AOU1: 1. nyomáskülönbség

AOU2: 2. nyomáskülönbség

Amennyiben szükséges, az AOU1 és AOU2 kimenetek, a bus rendszerrel átválthatók a térfogatáramlásra.


A térfogatáramlás számítása a nyomáskülönbségből, a k-tényezőtől és a magasságból történik.

A k-tényező gyári beállítása 1.00 és 330 méter magasság a tengerszint felett.


A k-tényező és a magasság módosításához használja a bus rendszert.

Az IN1 és IN2 bemenetek értékeit a bus rendszer olvassa, további információkért lásd a bus rendszer dokumentációját.

RS485 Modbus RTU huzalozása



Méretek



Típus

22ADP-154K

Tömeg

0.50 kg

További dokumentáció

Modbus illesztőfelület-leírás
• Telepítési útmutató