

Sensore di CO<sub>2</sub> / temperatura da canale

Sensore attivo (4...20 mA / 0...10 V) per la misurazione della CO<sub>2</sub> o con sensore di temperatura. Vedasi le opzioni sottostanti per i sensori integrati. Tecnologia Dual channel CO<sub>2</sub>. Corpo con classificazione IP65 / NEMA 4X.



## Panoramica modelli

Modello	Segnale di uscita attivo CO <sub>2</sub>	Segnale d'uscita attiva temperatura
22DTC-13	4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V	4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V
22DC-13	4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V	-

## Dati tecnici

Dati elettrici	Alimentazione	AC/DC 24 V
	Campo di tolleranza	AC 19...29 V / DC 15...35 V
	Assorbimento AC	4.3 VA
	Assorbimento DC	2.3 W
	Collegamento elettrico	Morsettiera a molla rimovibile max. 2.5 mm <sup>2</sup>
	Ingresso cavo	Passacavo con sblocco fissaggio ø6...8 mm

Dati funzionali	Media	Aria
	Tensione di uscita	1 x 0...5 V, 0...10 V, Resistenza minima 10 kΩ (Modello 22DC-13) 2 x 0...5 V, 0...10 V, Resistenza minima 10 kΩ (Modello 22DTC-13)
	Potenza in uscita	1x 4...20 mA, Resistenza massima 500 Ω (22DC-13) 2x 4...20 mA, Resistenza massima 500 Ω (22DTC-13)
	Nota Segnale di uscita attivo	Uscita 0...5/10 V con jumper regolabile

Dati di misurazione	Valori misurati	CO <sub>2</sub> Temperatura
---------------------	-----------------	--------------------------------

Specifiche CO <sub>2</sub>	Tecnologia degli elementi di rilevamento	Infrarossi non dispersivi (NDIR) canale doppio
	Campo di misura	Impostazione di base: 0...2000 ppm Con A-22G-A05: 0...5000 ppm
	Precisione	±(50 ppm + 3% del valore misurato)
	Stabilità a lungo termine	±50 ppm p.a.
	Calibrazione	Auto-calibrazione Canale doppio
	Costante di tempo τ (63%) nel condotto	Tipico 33 s @ 1 m/s

Specifiche temperatura attiva	Campo di misura	0...50°C [32...122°F]
	Precisione temperatura	±0.3°C @ 25°C [±0.5°F @ 77°F]
	Stabilità a lungo termine	±0.04°C p.a. @ 21°C [±0.07°F p.a. @ 70°F]
	Costante di tempo τ (63%) nel condotto	Tipico 125 s @ 3 m/s

Scheda di sicurezza		
Classe di protezione IEC/EN	III, Bassissima tensione di sicurezza (SELV)	
Fonte di alimentazione UL	Class 2 Supply	
Grado di protezione IEC/EN	IP65	
Grado di protezione NEMA/UL	NEMA 4X	
Corpo	UL Enclosure Type 4X	
Conformità CE	Marcatura CE	
Certificazione IEC/EN	IEC/EN 60730-1	
Standard Qualità	ISO 9001	
UL Approval	cULus acc. to UL60730-1A/-2-9, CAN/CSA E60730-1/-2-9	
Tipo di azione	Tipo 1	
Tensione impulso nominale	0.8 kV	
Grado inquinamento	3	
Umidità ambiente	Max. 95% RH, non condensante	
Temperatura ambiente	0...50°C [32...122°F]	
Umidità del fluido	Max. 95% RH, non condensante	
Temperatura del fluido	0...50°C [32...122°F]	
Condizione d'esercizio portata aria	min. 0,3 m/s max. 12 m/s	
Materiali		
Corpo	Copertura: PC, arancio Parte inferiore: PC, arancio Guarnizione: NBR70, nero Resistente UV	
Pressacavo	PA6, nero	
Materiale sonda	PA6, nero	

## Note di sicurezza



Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato in impianti fissi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria e non deve essere usato al di fuori del campo di applicazione indicato. Adattamenti non autorizzati sono proibiti. Il prodotto non deve essere utilizzato con un'attrezzatura che in caso di guasto possa minacciare, direttamente o indirettamente, la salute umana, la vita o che sia pericoloso per gli esseri umani, animali o beni.

Prima dell'installazione accertarsi che tutte le connessioni elettriche siano scollegate. Non eseguire collegamenti su dispositivi sotto tensione o in funzione.

L'installazione può essere svolta solo da personale autorizzato. Devono essere rispettate tutte le normative legali o istituzionali applicabili.

Il dispositivo contiene componenti elettrici ed elettronici e non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Vanno rispettate tutte le normative locali sullo smaltimento.

## Caratteristiche prodotto

Tecnologia Dual channel CO<sub>2</sub>

Tutti i sensori CO<sub>2</sub> sono soggetti a deriva a causa del processo di invecchiamento dei componenti, provocando una regolare ricalibrazione o sostituzione di unità. Tuttavia, il sistema a due canali integra la tecnologia di auto-calibrazione in confronto ai sensori comuni con sistema ABC-Logic. La tecnologia a due canali di auto-calibrazione è ideale per applicazioni che operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, come per esempio in ospedali o in altre applicazioni commerciali. Non è richiesta una calibrazione manuale.

## Note

## Note generali sui sensori

Sensori con convertitore devono essere sempre utilizzati nel mezzo del campo di misurazione per evitare deviazioni ai punti di fine misurazione. La temperatura ambientale dell'elettronica dei trasduttori deve rimanere costante. I trasduttori devono lavorare con una costante tensione di alimentazione ( $\pm 0.2$  V). Quando si passa alimenta e disalimenta la sonda, devono essere evitati sbalzi di tensione.

**Nota:** è richiesto un dispositivo d'aspirazione per asportare meglio la potenza dissipativa verso il sensore. Fluttuazioni temporalmente limitate, potrebbero influire sulla misurazione della temperatura.

## Sviluppo di auto-riscaldamento attraverso potenza dissipativa elettrica

Sensori di temperatura con componenti elettronici svilupperanno sempre potenza dissipativa che influenzera la misurazione della temperatura d'aria ambiente. La dissipazione nei sensori attivi di temperatura, mostra un incremento lineare con l'aumento della tensione di esercizio. Questa potenza dissipativa deve essere considerata per la misurazione della temperatura.

In caso di una tensione d'esercizio fissa ( $\pm 0.2$  V) sarà considerato un valore costante di offset. Per ragioni di progettazione, deve essere considerato solo una tensione d'esercizio, dato che i trasduttori Belimo lavorano con una tensione d'esercizio variabile. I trasduttori 0...10 V / 4...20 mA, sono regolati di default su una tensione d'esercizio di DC 24 V. Questo significa che con questa tensione sarà minimo l'errore di misurazione previsto del segnale di uscita. Per altre tensioni d'esercizio, l'errore offset sarà incrementato attraverso una potenza di dissipazione dell'elettronica sensore.

Se durante un'operazione futura si rivelasse necessaria una nuova regolazione diretta del sensore attivo, questa può avvenire secondo i seguenti metodi di regolazione.

- Per i sensori con NFC o dongle con l'app Belimo corrispondente
- Per i sensori con un'attivazione potenziometro sulla scheda del sensore
- Per i sensori bus tramite interfaccia bus e con una variabile software corrispondente

## Requisiti che il fluido deve soddisfare

Per garantire il funzionamento continuo e ottimale del sensore, è indispensabile che l'aria misurata sia priva di polvere o altri contaminanti che potrebbero accumularsi sull'elemento del sensore.

## Parti incluse

	Descrizione	Modello
	Flangia di montaggio per sensore da condotto 19.5 mm, fino a max. 120°C [248°F], Plastica	A-22D-A35

## Accessori

Accessori opzionali	Descrizione	Modello
	Filtro di sostituzione punta della sonda del sensore, rete metallica, Acciaio inossidabile	A-22D-A06
	Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm, Multi-confezione 10 pz.	A-22G-A01.1
	Piastra di montaggio Involucro L	A-22D-A10
Strumenti	Descrizione	Modello
	Belimo Duct Sensor Assistant App	Belimo Duct Sensor Assistant App
	Pendrive Bluetooth per Belimo Duct Sensor Assistant App *Bluetooth dongle A-22G-A05	A-22G-A05
	Certificato e disponibile in America del Nord, Unione Europea e Regno Unito.	

## Servizio

**Collegamento strumenti**

Questo sensore può essere azionato e configurato ricorrendo a Belimo Duct Sensor Assistant App.

Se si ricorre a Belimo Duct Sensor Assistant App, per consentire la comunicazione tra la app e il sensore Belimo è necessario l'utilizzo del dongle bluetooth.


Per la modalità standard e la configurazione del sensore, il dongle bluetooth e la Belimo Duct Sensor Assistant App non sono necessari. Il sensore viene consegnato con le impostazioni di fabbrica pre-configurate di cui sopra.

Requisiti:


- dongle Bluetooth (codice articolo Belimo: A-22G-A05)
- smartphone con funzionalità Bluetooth
- Belimo Duct Sensor Assistant App (Google Play e Apple App Store)

Procedura:

- Collegare il dongle Bluetooth al sensore tramite la micro presa USB del connettore o l'interfaccia PCB
- Collegare lo smartphone con funzionalità Bluetooth-al dongle Bluetooth
- Selezionare la configurazione nella Belimo Duct Sensor Assistant App



## Schema elettrico




① LED di stato


## Nota per cablaggio con alimentazione AC

Affinché il sensore funzioni correttamente, deve essere osservata la polarità sia con un'alimentazione DC che con un'alimentazione AC.

Se l'alimentazione AC è collegata in modo sbagliato, vale a dire se i fili sono invertiti, questo può causare la rottura del sensore.



## Dimensioni



Modello	Lunghezza della sonda	Peso
22DTC-13	180 mm	0.28 kg
22DC-13	150 mm	0.26 kg

## Ulteriore documentazione

- Istruzioni di installazione