Teknisk datablad A-22P-A.. R MS

Innstikkslomme i messing

Thermowell i messing med R 1/2" utvendig gjenge og integrert presskopling for enkel montering ved innstikk og kabelmonterte temperatursensorer 01DT.., 22DT.., 01CT.., 22CT..

Bildet kan avvike fra produktet

Oversikt over typer

Type	Termolomme lengde	Termolomme diameter	Måleområde trykk merknad	Vekt	PN
A-22P-A18	50 mm	9 mm	26.6 m/s	0.058 kg	16
A-22P-A20	100 mm	9 mm	12.2 m/s	0.068 kg	16
A-22P-A22	150 mm	9 mm	7.2 m/s	0.080 kg	16
A-22P-A24	200 mm	9 mm	4.0 m/s	0.092 kg	16
A-22P-A30	250 mm	9 mm	3.0 m/s	0.10 kg	16
A-22P-A26	300 mm	9 mm	1.7 m/s	0.11 kg	16
A-22P-A28	450 mm	9 mm	0.7 m/s	0.14 kg	16

Tekniske data

Funksjonsdata	Medium	Vann Vann/glykol-blanding
Sikkerhetsdata	Kvalitetsstandard	ISO 9001
	Medie-temperatur	Opp til maks. 130°C
Materialer	Probe-materiale	Messing
	Termolomme materiale	Omvendt del: CW614N (2.0401) Rørledning: CW508L (2.0321) Trykkskrue: polyamid (PA66/GF25)

Tilbehør

Obligatorisk tilbehør	Beskrivelse	Type
	Kald barriere, Plast, L 50 mm, for innstikkslomme A-22P-A..	A-22P-A51

Dimensjoner



Typ	L1	L2
A-22P-A18	1.41" [36 mm]	1.93" [49 mm]
A-22P-A20	3.38" [86 mm]	3.89" [99 mm]
A-22P-A22	5.35" [136 mm]	5.86" [149 mm]
A-22P-A24	7.32" [186 mm]	7.83" [199 mm]
A-22P-A30	9.29" [236 mm]	9.80" [249 mm]
A-22P-A26	11.26" [286 mm]	11.77" [299 mm]
A-22P-A28	17.16" [436 mm]	17.67" [449 mm]