

Aktuator for røykavtrekks-spjeld 90°

- Moment motor 25 Nm
- Nom. spenning AC 230 V
- Regulering Åpne/lukke
- Mechanical interface Form-fit 12x12 mm, gjennomgående aksling



Tekniske data

Elektriske data	Nom. spenning	AC 230 V
	Nominell frekvens	50/60 Hz
	Nominelt spenningsområde	AC 198...264 V
	Bryte-terskler min. ON spenning	AC 198 V
	Bryte-terskler max. OFF spenning	AC 50 V
	Strømforbruk i drift	3.5 W
	Effektforbruk ved stillstand	0.4 W
	Effektforbruk for kabeldimensjonering	6 VA
	Effektforbruk for kabeldimensjonering, merknad	Imax 4 A @ 5 ms
	Hjelpebryter	2x SPDT
	Brytekapasitet hjelpebryter	1 mA...3 A (0.5 A induktiv), DC 5 V...AC 250 V
	Brytepunkt hjelpebryter	5° / 80°
	Toleranse	±3°
	Tilkopling tilførsel / regulering	Kabel 1 m, 3x 0.75 mm ² , halogenfri
Tilkobling hjelpebryter	Kabel 1 m, 6x 0.75 mm ² , halogenfri	
Funksjonsdata	Moment motor	25 Nm
	Rotasjonsretning motor	valgbar med montering
	Manuell overstyring	med håndsveiv
	Dreievinkel	Max. 95°
	Gangtid motor	<60 s / 90°
	Lydeffektnivå, motor	58 dB(A)
	Mechanical interface	Form-fit 12x12 mm, gjennomgående aksling
	Posisjonsindikator	Mekanisk, med pil
	Levetid	Min. 10 000 sykluser
	Sikkerhetsdata	Beskyttelsesklasse IEC/EN
Beskyttelsesklasse hjelpebryter IEC/EN		II, forsterket isolasjon
Beskyttelsesgrad IEC/EN		IP54
EMC		CE i henhold til 2014/30/EU
Lavspenningsdirektiv		CE i henhold til 2014/35/EU
Sertifisering IEC/EN		IEC/EN 60730-1 og IEC/EN 60730-2-14
Handlingstype		Type 1.B
Testspenning (puls) tilførsel / regulering		4 kV
Testspenning hjelpebryter		4 kV
Forurensningsgrad		3
Omgivelsesfuktighet		Maks. 95% RH, ikke-kondenserende

Tekniske data

Sikkerhetsdata	Omgivelsestemperatur	-30...55°C [-22...131°F]
	Oppbevaringstemperatur	-40...80°C [-40...176°F]
	Bygning-/prosjektnavn	Vedlikeholdsfri
Vekt	Vekt	1.1 kg

Sikkerhetsmerknader


- Enheten må ikke benyttes utenfor angitt bruksområde, spesielt ikke i fly eller annen lufttransport.
- OBS: Spenningstilførsel!
- Aktuatorene tilpasses til og installeres på røykavtrekksspjeldet av spjeldprodusenten. Av den grunn leveres aktuatoren kun direkte til produsenter av sikkerhetsspjeld. Produsenten har da fullt ansvar for riktig funksjon av spjeldet.
- De to bryterne integrert på aktuatoren skal opereres enten på strømforsyningsspenning eller sikker ekstra lav spenning. Kombinasjon av driftsspenning og ekstra lav spenning er ikke tillatt.
- Kablene må ikke fjernes fra enheten.
- Enheten kan bare åpnes hos produsenten. Den inneholder ingen deler som kan skiftes eller repareres av bruker.
- Enheten inneholder elektriske og elektroniske komponenter, og må derfor ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta hensyn til alle gjeldende lokale bestemmelser og krav.

Produktegenskaper

Driftsmodus	2-tråds åpne/lukke-styring. Aktuatoren er overlastbeskyttet og kan derfor forbli aktivisert selv ved endestopperne.
Safety Position Lock™	Safety Position Lock™ holder røykkontroll-spjeld i definert sikkerhetsposisjonen i tilfelle brann, og sørger dermed for maks. sikkerhet.
Manuell overstyring	Håndsveiven inkludert i forsendelsen kan brukes for manuell drift av aktuatoren.
Signalisering	To mikrobrytere med faste innstillinger installeres i aktuatoren for å indikere spjeldendestillingene. Merk imidlertid at med denne applikasjonen kan ikke kontaktene lenger brukes i milliampere-området etter at større strømmer har blitt påført dem, selv om dette skjer kun én gang. Posisjonen til spjeldbladet leses av på en mekanisk stillingsindikator.
Standarder / Forskrifter	Aktuatoren design er basert på de spesifikke kravene fra de europeiske standardene: - EN 12101-8: Brannventilasjonssystemer - Del 8: Spjeld for røykkontroll - EN 1366-10: Prøving av brannmotstanden til tekniske installasjoner - Del 10: Spjeld til røykkontroll - EN 13501-4: Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 4: Klassifisering ved bruk av data fra brannmotstandsprøving av komponenter i røykkontrollsystemer

Inkluderte deler

Man. sveiv
Pil
Beskyttelsespose

Tilbehør

Elektrisk tilbehør	Beskrivelse	Type
	Hjelpebryter 2x SPDT	SN2-C7

Tilbehør

Mekanisk tilbehør	Beskrivelse	Type
	Pil 12x12 mm	ZZN12-B
	Håndsveiv 40 mm	ZKN1-B
	Håndsveiv 63 mm	ZKN2-B
	Beskyttelsespose med wire, Multipack 100 stk.	ZSD-B.1
	Brakett for SN2-C7 for BFN/BFL, BEN/BEE	ZSN-B

Elektrisk installasjon


OBS: Spenningstilførsel!



Parallellkobling av andre aktuatorer er mulig. Ta hensyn til ytelsesdata og vekslings-tersklene. Kombinasjonen av strømforsyningsspenning og sikkerhet ekstra lav spenning er ikke tillatt på begge hjelpebryterne.

Ledningsfarger:

- 1 = blå
- 2 = brun
- 3 = hvit
- S1 = fiolett
- S2 = rød
- S3 = hvit
- S4 = orange
- S5 = rosa
- S6 = grå

Koblingsskjema

AC 230 V, åpne/lukke


Hjelpebryter


Dimensjoner

