

Styringsmodul til maksimalt to spjeldmotorer
CM24K-.. i tekniske anlegg

- Nom. spenning AC 230 V
- Regulering Åpne/lukke
- inkl. sikkerhetsfunksjon



Tekniske data

Elektriske data	Nom. spenning	AC 230 V
	Nominell frekvens	50/60 Hz
	Nom. spenningsområde	AC 198...264 V
	Strømforbruk i drift	16 W
	Effektforbruk ved stillstand	1.5 W
	Strømforbruk i hvileposisjon merknad	0 W ved spenning av / posisjon lukket
	Effektforbruk for kabeldimensjonering	24 VA
	Tilkopling tilførsel / regulering	Rekketeklemmer 2.5 mm ² 1.5 mm ² kobberledning eller 1.0 mm ² kobbertråder (kabel ø4...10 mm, 2-tråds)
	Aktuator - modul tilkopling	Kobberledning: min. 0,5 mm ² , maks 1,5 mm ² Kobbertråd: min. 0,5 mm ² , maks. 1,0 mm ² Lengde maks. 200 m
	Lagringsenergi	66 Ws
Sikkerhetsdata	Beskyttelsesklasse IEC/EN	II, forsterket isolasjon
	Beskyttelsesgrad IEC/EN	IP40
	EMC	CE i henhold til 2014/30/EU
	Lavspenningsdirektiv	CE i henhold til 2014/35/EU
	Sertifisering IEC/EN	IEC/EN 60730-1
	Hygienetest	I henhold til VDI 6022 del 1 / SWKI VA 104-01, kan rengjøres og desinfiseres, lave utslipp
	Handlingstype	Type 1
	Testspenning (puls) tilførsel / regulering	4 kV
	Forurensningsgrad	2
	Omgivelsesfuktighet	Maks. 95% RH, ikke-kondenserende
	Omgivelsestemperatur	-30...50°C [-22...122°F]
	Oppbevaringstemperatur	-40...80°C [-40...176°F]
	Bygning-/prosjektnavn	Vedlikeholdsfri
Vekt	Vekt	0.43 kg

Sikkerhetsmerknader



- Denne enheten er designet for bruk i stasjonære varme-, ventilasjons- og luftbehandlingssystemer og må ikke brukes utenfor angitte bruksområder, spesielt i fly eller andre luftfartøy.
- OBS: Spenningstilførsel!
- Installasjon skal kun utføres av autoriserte spesialister. Ved installasjon skal gjeldende lover og regler følges.
- Enheten kan bare åpnes hos produsenten. Den inneholder ingen deler som kan skiftes eller repareres av bruker.
- Enheten inneholder elektriske og elektroniske komponenter, og må derfor ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta hensyn til alle gjeldende lokale bestemmelser og krav.

Produktegenskaper

- Driftsmodus** Sikkerhetsfunksjonen karakteriserer adferden til den styrte modulen og/eller de tilkoblede spjeldmotorene i tilfelle spennings- eller strømnedstengning. Det er garantert at aktuatorene i slike tilfeller vil gå til Lukket posisjon, uansett hvilken posisjon de står i, til enhver tid og uten manipulering. Energien lagret i modulen under åpningsfunksjonen sørger for dette.
- Applikasjon** Modulen SKM230-T-B12 kan kun brukes med de egnede spjeldmotorene CM24K.. og fungerer innenfor applikasjonen med én eller to aktuatorer. Modulens kompakte design gjør det mulig å installere den i hulrom i tak eller oppbygde gulv - om nødvendig opp til 200 m unna applikasjonen.


Elektrisk installasjon



OBS: Spenningstilførsel!

Modulen kan også driftes med kun én spjeldmotor.

Koblingsskjema



Dimensjoner

