

Åpne/lukke kuleventil, 2-veis, Innvendige  
gjenger

- Merke: Effebi
- Versjon: LYBRA
- Med store Kvs-verdier.
- For åpne og lukkede vannsystemer



Bildet kan avvike fra produktet

### Typeoversikt

| Type  | DN | Rp<br>["] | Kvs<br>[m³/h] | PN |
|-------|----|-----------|---------------|----|
| K225B | 25 | 1         | 39            | 25 |
| K232B | 32 | 1 1/4     | 84            | 25 |
| K240B | 40 | 1 1/2     | 156           | 25 |
| K250B | 50 | 2         | 243           | 25 |

### Tekniske data

|               |                                 |                                               |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Funksjonsdata | Medium                          | Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol. |
|               | Medie-temperatur                | -15...90°C [5...194°F]                        |
|               | Tillatt driftstrykk ps, merknad | se trykk- og temperaturdiagram                |
|               | Rørtilkobling                   | Innvendige gjenger<br>i henhold til ISO 7-1   |
|               | Bygning-/prosjektnavn           | Vedlikeholdsfri                               |
| Materialer    | Ventilkropp                     | Hus i forniklet messing                       |
|               | Ventilstempel                   | krombelagt messing                            |
|               | Spindel                         | Messing                                       |
|               | Spindelpakning                  | Viton O-ring                                  |
|               | Sete                            | PTFE, O-ring Viton                            |

### Installasjons-notater

**Motorisering** K2-ventiler kan motoriseres med standard aktuatorer A) eller aktuatorer med sikkerhetsfunksjon B). Den respektive adapteren C) medtas automatisk.

Bestillingseksempel:

K225B + SR230A-R (monteres sammen)

K225B / SR230A-R (leveres separat med nødvendig ZS...-adapter)

|              | A)  | C)     | B)  | C)      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>K225B</b> | SR...A-R                                                                               | ZSV-09 | SRF...A-R                                                                                | ZSFV-09 |
| <b>K232B</b> | SR...A-R                                                                               | ZSV-09 | SRF...A-R                                                                                | ZSFV-09 |
| <b>K240B</b> | SR...A-R                                                                               | ZSV-09 | SRF...A-R                                                                                | ZSFV-09 |
| <b>K250B</b> | SR...A-R                                                                               | ZSV-09 | SRF...A-R                                                                                | ZSFV-09 |


A) Standard aktuatorer

B) Aktuatorer med sikkerhetsfunksjon

C) Adapter


## Installasjons-notater

Trykk-/temperaturdiagram Tillatt driftstrykk (PS) avhengig av temperaturen for nominelle diametere DN 25...50



## Dimensjoner

## Målsatte tegninger



| Type  | DN | Rp<br>["] | L<br>[mm] | H<br>[mm] | X<br>[mm] | Y<br>[mm] | <br>kg |
|-------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| K225B | 25 | 1         | 84        | 44        | 220       | 90        | 0.47                                                                                        |
| K232B | 32 | 1 1/4     | 97        | 49        | 230       | 90        | 0.73                                                                                        |
| K240B | 40 | 1 1/2     | 108       | 54        | 230       | 90        | 1.1                                                                                         |
| K250B | 50 | 2         | 130       | 62        | 240       | 90        | 1.8                                                                                         |